

# KERN FFN1K-4NM



Allround-Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65, auch mit Eichzulassung [M]



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	1,500 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	500 mg
Linealidad:	500 mg
Peso recomendado para ajuste:	1,500 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	-1499500 mg
Reproducibilidad:	500 mg
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

## Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU: si

Carga mínima [Min]: 10 g

Clase de verificación: III

IJkwaarde [e]: 500 mg

Periodic Verification for Italy: 969-112

Verificación en fábrica posible: si

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 95 %

Humedad ambiental mínima: 25 %

Temperatura ambiental mínima: 0 °C

Temperatura máxima de uso: 40 °C

## Suministro energético

Acumulador: Rchg. battery optional - intern

n/a: CH EURO UK US

n/a: Adaptador de red

## Suministro energético

Tensión de entrada: 110 V - 230 V AC

Tiempo de carga: 12 h

Tiempo de funcionamiento: 50 h

Tiempo de funcionamiento: 30 h

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127

Verificación: 965-227

## Categoría

Categoría: Balanzas

Product Group: Balanza de mesa

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX): 395 x 310 x 200 mm

n/a: 2800

Peso bruto: 4,800 kg

Peso neto: 3,820 kg

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX): 230 x 300 x 130 mm

Dimensiones totales (AxPxX): 230 x 300 x 130 mm

Material de plato de pesaje: acero inoxidable

Nivel de burbuja: si

Pies de tornillos girante: si

Superficie de pesaje (AxP): 230 x 190 mm