

# KERN BFN600K-1SM



Edelstahl-Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP68) und Edelstahl-Auswertegerät, (IP65), mit Eichzulassung [M]



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	600 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	200 g
Linealidad:	200 g
Peso recomendado para ajuste:	600 kg (M2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	-600000000 mg
Reproducibilidad:	200 g
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	5,200 cm
------------------------------	----------

## Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Carga mínima [Min]:	4 kg
Clase de verificación:	III
IJKwaarde [e]:	200 g
Periodic Verification for Italy:	969-112
Verificación en fábrica posible:	si

## Funciones

Función de conteo:	si
Función de memoria de sumas:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

## Suministro energético

n/a:	CH EURO UK
------	------------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

## Suministro energético

Tensión de entrada:	110 V - 230 V AC
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	35 h
Tiempo de funcionamiento:	20 h

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-250

Certificado DAkkS:	963-130
Verificación:	965-230

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza industriale

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	1150 x 1150 x 350 mm
n/a:	2800
Peso bruto:	105 kg
Peso neto:	96 kg
Plazo de entrega:	48 h
Tipo de envío:	Empresa de transporte

## Diseno

Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	266 x 165 x 96 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	1000 x 1000 x 80 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	1000 x 1000 x 80 mm
Longitud del cable del aparato indicador:	5 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	1000 x 1000 mm