

## Accesorios ZQV 16/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



### Conexión por muelle con tecnología de conexión directa

La tecnología de conexión directa es un sistema de contacto universal para todos los tipos de conexión de conductor comunes. Su fantástico nivel de flexibilidad convierte la conexión directa en una conexión alternativa rentable.

### Datos generales para pedido

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Tipo       | ZQV 16/2                               |
| Código     | <a href="#">1739690000</a>             |
| Versión    | Accesorios, Conexión transversal, 76 A |
| GTIN (EAN) | 4008190957148                          |
| U.E.       | 25 Pieza                               |

**Accesorios**  
**ZQV 16/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|             |         |                        |            |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura     | 5,2 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0,205 inch |
| Altura      | 20,6 mm | Altura (pulgadas)      | 0,811 inch |
| Profundidad | 35,1 mm | Profundidad (pulgadas) | 1,382 inch |
| Peso neto   | 9,9 g   |                        |            |

**Temperaturas**

|                                         |               |                                         |        |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento, max.     | 40 °C         | Temperatura de almacenamiento, min.     | 10 °C  |
| Temperatura de almacenamiento           | 10 °C...40 °C | Temperatura permanente de trabajo, min. | -60 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, max. | 130 °C        |                                         |        |

**Datos del material**

|                                  |       |       |          |
|----------------------------------|-------|-------|----------|
| Material                         | Wemid | Color | amarillo |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0   |       |          |

**Datos nominales**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Intensidad nominal | 76 A |
|--------------------|------|

**Dimensiones**

|                |       |
|----------------|-------|
| Paso en mm (P) | 12 mm |
|----------------|-------|

**Otros datos técnicos**

|                  |           |                                |          |
|------------------|-----------|--------------------------------|----------|
| Tipo de fijación | insertado | Versión a prueba de explosivos | RAL 7001 |
|------------------|-----------|--------------------------------|----------|

**Valores característicos del sistema**

|         |             |
|---------|-------------|
| Versión | para bornes |
|---------|-------------|

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Homologaciones en línea**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                       |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">STEP</a>                                                                                           |
| Documentación del usuario | <a href="#">Operating instructions_ZDU1.5-ZDU35_ZQV.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Folleto/catálogo          | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                                            |