

KERN KFP 150V30M

Plataforma: completamente de acero inoxidable

KERN



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Componente
Grupo de producto	Plataforma
Familia de productos	KFP-V30-IP67

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]	150 kg
Lectura [d]	10 g
Peso mínimo [Min]	1 kg
Conexión de la célula de pesaje	6 conductores
Célula de pesaje OIML clase	C3
Célula de pesaje tipo de carga	acero inoxidable IP67 recubierto de silicona

Diseño

Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	500×400 mm
Dimensiones superficie de pesaje	500×400 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	500×400×120 mm
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Material plataforma	acero inoxidable
Material célula(s) de carga	acero inoxidable
Tornillos nivelantes ajustables	✓
Longitud del cable	3 m
Longitud permitida del cable del indicador [Max]	3 m
Construcción de plataforma	Single-Cell
Células de carga - número	1

Funciones

Protección IP - célula de carga	IP67
---------------------------------	------

Homologación

Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓
Intervalo de escala de verificación [e]	50 g

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	965-229
Número de artículo para calibración DAkkS	963-129

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	930×555×220 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	14 kg
Peso de envío	22,7 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761250000
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



FACTORY

