

SAUTER DA 10-3

Cómoda comprobación de cierres de rosca, p. ej. de botellas, tarros etc.

KERN



Funciones

Función de valor límite	✓
Función Peak	✓
Función de memoria	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	1 - 60 min

Interfaz

Interfaces	RS-232 de serie USB-Device
------------	-------------------------------

Alimentación

Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	9 V, 500 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 10,8 mm
Tipo de batería / acumulador	NiMH
Conexión de la batería	Conector de bañera de 2 polos
Batería capacidad	750 mAh
Batería tensión	4,8 V
Batería - Peso individual	50 g
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	18 h
Acumulador tiempo de carga	14 h
Batería/acumulador conectado	conectado eléctricamente de fija, sin aislamiento

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	15 °C
-----------------------------	-------

Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de par de torsión
Grupo de producto	Medidor de torque para cierres de rosca
Familia de productos	DA

Sistema de medición

Objeto de ensayo diámetro [Max]	16 cm
Rango de medición par de torsión [Max] (Nm)	10 Nm
Lectura par de torsión [d] (Nm)	0,002 Nm
Memoria interna de datos: Número de grupos de valores	1
Protección contra sobrecarga (% de [Max])	120%
Unidades de medición	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Frecuencia de medición interna	1000 Hz
Tolerancia (% de [Max])	0,5%
Memoria interna de datos: Número de valores individuales	500
Rango de medición par de torsión [Min]	0,5 Nm

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD gráfica
Pantalla resolución	128×64

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	100×160×250 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	250×160×100 mm
Material de carcasa	metal, lacado

SAUTER DA 10-3



Cómoda comprobación de cierres de rosca, p. ej. de botellas, tarros etc.

Temperatura ambiental [Max] 35 °C

Temperatura de almacenamiento
[Min] -10 °C

Temperatura de almacenamiento
[Max] 40 °C

Homologación

Marca CE ✓

Servicios

Número de artículo para
calibración de fábrica 961-120

Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 375×321×110 mm

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 3,0 kg

Peso bruto aprox. 3,8 kg

Peso de envío 3,7 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN 4045761193376

Clasificación REACH ninguna sustancia
prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

