

SAUTER DB 10-3

KERN

Cómoda comprobación del par de torsión para herramientas



Categoría	
Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de par de torsión
Grupo de producto	Medidor de torque para herramientas
Familia de productos	DB

Sistema de medición	
Portaherramientas admitidos	20 mm 3/8 "
Rango de medición par de torsión [Max] (Nm)	10 Nm
Lectura par de torsión [d] (Nm)	0,002 Nm
Memoria interna de datos: Número de grupos de valores	1
Protección contra sobrecarga (% de [Max])	120%
Unidades de medición	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Frecuencia de medición interna	1000 Hz
Tolerancia (% de [Max])	0,5%
Memoria interna de datos: Número de valores individuales	500
Rango de medición par de torsión [Min]	0,5 Nm

Pantalla	
Tipo de pantalla	LCD gráfica
Pantalla resolución	128×64

Diseño	
Dimensiones (A×P×A)	200×100×50 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	180×110×55 mm

Dimensiones del aparato (A×P×A)	200×100×50 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	180×110×55 mm
Material de carcasa	metal, lacado

Funciones	
Función de valor límite	✓
Función Peak	✓
Función de memoria	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	1 - 60 min

Interfaz	
Interfaces	RS-232 de serie USB-Device

Alimentación	
Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	9 V, 500 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 10,8 mm
Tipo de batería / acumulador	NiMH
Conexión de la batería	Conector de bañera de 2 polos
Batería capacidad	750 mAh
Batería tensión	4,8 V
Batería - Peso individual	50 g
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	18 h
Acumulador tiempo de carga	14 h

SAUTER DB 10-3



Cómoda comprobación del par de torsión para herramientas

Batería/acumulador conectado	conectado eléctricamente de fija, sin aislamiento
------------------------------	---

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	15 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-120
--	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	370×320×110 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,2 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envío	3,42 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761193451
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

