




Robusta balanza de plataforma con alta resolución y práctico indicador flip-flop para una máxima facilidad de uso



Pesar es mejor que contar. La facilidad de uso de la función de cómputo permite registrar rápidamente un gran número de unidades. Así se ahorran tiempo y costes.



Práctico indicador flip flop: que permite muchas formas de instalación, por ej., independiente o atornillado a la pared (opcional). Girando la carcasa superior se puede determinar el ángulo de la pantalla y la salida del cable. Conversión del indicador, opción de fábrica (con extra costo), tiempo de entrega + 2 días laborables, KERN KIB-M01, indicar junto con el pedido, véase *internet*



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Características

- Gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
- **1** Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona con IP65 contra polvo y salpicadura de agua. Nivel de burbuja y pies ajustables de serie, para nivelar la balanza con precisión, obteniéndose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
- Pesaje con rango de tolerancia: Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar

- Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales
- Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
- Capota protectora incluida en el suministro
- KERN Communication Protocol (KCP, protocolo de comunicación de KERN): El protocolo KCP permite la consulta y control remoto de la balanza a través de un dispositivo de control externo o un ordenador

Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones de la plataforma de pesaje A×P×A, acero inoxidable
 - A** 300×300×110 mm
 - B** 500×400×120 mm
 - C** 600×500×150 mm
 - D** 950×500×60 mm
- Dimensiones del indicador A×P×A 268×115×80 mm
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

ESTÁNDAR



OPCIÓN



Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] g	Reproduci- bilidad g	Linealidad g	Peso mínimo (Normal) g/pieza	Longitud del cable aprox. m	Peso neto aprox. kg	Plato de pesaje	Opciones
									Cert. de calibración
									DAkkS acr. KERN
Balanza multirango con indicación fina, a medida que aumenta la carga, cambia automáticamente al rango de pesaje mayor siguiente [Max] y de lectura [d] y luego vuelve al rango bajo después de la descarga completa de la balanza									
EOC 10K-4	6 15	0,2 0,5	0,2 0,5	± 0,6 1,5	5	3	6	A	963-128
EOC 30K-4S	15 35	0,5 1	0,5 1	± 1,5 3	10	3	6	A	963-128
EOC 30K-4	15 35	0,5 1	0,5 1	± 1,5 3	10	3	9	B	963-128
EOC 60K-3	30 60	1 2	1 2	± 3 6	20	3	7	A	963-129
EOC 60K-3L	30 60	1 2	1 2	± 3 6	20	3	9	B	963-129
EOC 100K-3	60 150	2 5	2 5	± 6 15	50	3	6	A	963-129
EOC 100K-3L	60 150	2 5	2 5	± 6 15	50	3	9	B	963-129
EOC 300K-3	150 300	5 10	5 10	± 15 30	100	3	9	B	963-129
Balanza multirango sin indicación fina									
EOC 6K-3	3 6	1 2	1 2	± 3 6	20	3	6	A	963-128
EOC 30K-3	15 35	5 10	5 10	± 15 30	100	3	6	A	963-128
EOC 30K-3L	15 35	5 10	5 10	± 15 30	100	3	9	B	963-128
EOC 60K-2	30 60	10 20	10 20	± 30 60	200	3	7	A	963-129
EOC 60K-2L	30 60	10 20	10 20	± 30 60	200	3	9	B	963-129
EOC 100K-2	60 150	20 50	20 50	± 60 150	500	3	6	A	963-129
EOC 100K-2L	60 150	20 50	20 50	± 60 150	500	3	9	B	963-129
EOC 100K-2XL	60 150	20 50	20 50	± 60 150	500	3	19	C	963-129
EOC 100K-2XXL	60 150	20 50	20 50	± 60 150	500	2,7*	17	D	963-129
EOC 300K-2	150 300	50 100	50 100	± 150 300	1000	3	9	B	963-129
EOC 300K-2L	150 300	50 100	50 100	± 150 300	1000	3	19	C	963-129
EOC 6K-4A**	6	0,5	0,5	± 1,5	5	3	6	A	963-128
EOC 10K-3A**	12	1	1	± 3	10	3	7	A	963-128
EOC 60K-3A**	60	5	5	± 15	50	3	7	A	963-129
EOC 100K-2A**	120	10	10	± 30	100	3	9	B	963-129

* Cable en espiral, **1** ** HASTA FIN DE EXISTENCIAS