

KERN IFS10K-3M

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung
75000 Punkte



Sistema de medición

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Campo de pesaje [Max]: | 6 kg 15 kg |
| Intervalo de estabilización: | 3 s |
| Lectura [d]: | 2 g 5 g |
| Linealidad: | 2 g 5 g |
| Peso recomendado para ajuste: | 15 kg (M1) |
| Posibilidades de ajuste: | Ajuste con pesa externa |
| Rango de tara: | 15 kg |
| Reproducibilidad: | 2 g 5 g |
| Resolución: | 3 3.000 |
| Sistema de pesaje: | Bandas extensométricas |
| Tiempo de calentamiento: | 10 min 10 min |
| Unidades de pesaje: | kg |

Indicación

| | |
|------------------------------|----------|
| Dígitos de alto de pantalla: | 1,650 cm |
| Dígitos de bajo de pantalla: | 1,300 cm |

Datos de verificación

| | |
|--|--------------|
| Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU: | si |
| Carga mínima [Min]: | 40 g 100 g |
| Clase de verificación: | III |
| IJkwaarde [e]: | 2 g 5 g |
| Periodic Verification for Italy: | 969-112 |
| Verificación en fábrica posible: | si |

Contaje

| | |
|--|--------|
| Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio): | 200 mg |
| Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal): | 2 g |
| Referentiegewich: | si |
| Resolución de contaje: | 75000 |

Funciones

| | |
|---------------------------------|----|
| Determinación de porcentaje: | si |
| Función de contaje: | si |
| Función de memoria de sumas: | si |
| Función Peak: | si |
| Función PRE-TARE: | si |
| Pesaje con rango de tolerancia: | si |

Condiciones ambiente

| | |
|-------------------------------|--------|
| Humedad ambiental máxima: | 80 % |
| Temperatura ambiental mínima: | -10 °C |
| Temperatura máxima de uso: | 40 °C |

Suministro energético

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Acumulador: | Rchg. battery optional (factory) |
| n/a: | CH EURO UK |

n/a: Adaptador de red

Suministro energético

| | |
|---------------------------|------------------|
| Tensión de entrada: | 110 V - 230 V AC |
| Tiempo de carga: | 12 h |
| Tiempo de funcionamiento: | 40 h |
| Tiempo de funcionamiento: | 30 h |

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

| | |
|--------------------|---------|
| Certificado DAkkS: | 963-128 |
| Verificación: | 965-228 |

Categoría

| | |
|----------------|---------------------|
| Categoría: | Balanzas |
| Product Group: | Balanza industriale |

Embalaje & expedición

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxX): | 420 x 700 x 235 mm |
| Peso bruto: | 7,200 kg |
| Peso neto: | 5,500 kg |
| Plazo de entrega: | 24 h |
| Tipo de envío: | Servicio de paquetería |

Diseno

| | |
|--|--------------------|
| Altura del soporte: | 33 cm |
| Dimensiones del aparato indicador (AxPxX): | 260 x 150 x 65 mm |
| Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX): | 300 x 240 x 110 mm |

KERN IFS10K-3M

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung
75000 Punkte



| | |
|--|--------------------|
| Dimensiones totales (AxPxA): | 460 x 240 x 360 mm |
| Longitud del cable: | 2,500 m |
| Longitud del cable del aparato indicador: | 3 m |
| Material de plato de pesaje: | acero inoxidable |
| Nivel de burbuja: | si |
| Pies de tornillos girante: | si |
| Soporte mural: | si |
| Superficie de pesaje (AxP): | 300 x 240 mm |