

KERN PFB 6000-0M

Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung
[M]



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	6 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	1 g
Linealidad:	1 g
n/a:	2 kg
Peso recomendado para ajuste:	6 kg (F1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	5,999 kg
Reproducibilidad:	1 g
Resolución:	6000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	30 min
Unidades de pesaje:	g

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,500 cm
Dígitos de alto de pantalla:	5 mm
Se puede usar una pantalla adicional:	no

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Carga mínima [Min]:	50 g
Clase de verificación:	II
IJKwaarde [e]:	1 g
Verificación en fábrica posible:	si

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas 200 mg

(Laboratorio:
KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Germany · Tel. +49-(0)7433 - 99 33-0 · www.kern-sohn.com

Peso parcial mínimo para cuentapiezas 2 g
(Normal):

Resolución de contaje: 30000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Indicación de capacidad:	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

n/a: CH EURO

n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tensión de entrada: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128
Verificación:	965-217

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de precisión

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	330 x 255 x 325 mm
Peso bruto:	2,850 kg
Peso neto:	1,900 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseño

Dimensiones carcasa (AxPxX):	200 x 190 x 87 mm
Dimensiones totales (AxPxX):	200 x 190 x 87 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	155 x 145 mm