

KERN PLJ6200-2AM

Präzisionswaagenserie mit enormen Wägebereichen â ideal bei schweren Taragefäßen oder großen Proben



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	6,200 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	10 mg
Linealidad:	30 mg
n/a:	20 g
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa interna (automático)
Rango de tara:	6,200 kg
Reproducibilidad:	10 mg
Resolución:	620000
Sistema de pesaje:	Compensación de fuerza
Tiempo de calentamiento:	4 h
Unidades de pesaje:	ct g

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,700 cm
------------------------------	----------

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU: si

Carga mínima [Min]: 500 mg

Clase de verificación: II

IJKwaarde [e]: 100 mg

Periodic Verification for Italy: 969-112

Verificación en fábrica posible: si

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas 10 mg
(Laboratorio):

Peso parcial mínimo para cuentapiezas 100 mg
(Normal):

Referentiegewich: si

Resolución de contaje: 620000

Funciones

Determinación de porcentaje: si

Función de contaje: si

Función de memoria de sumas: si

Función integrada de determinación de densidad: si

Función Peak: si

Función standby: si

Pesaje con rango de tolerancia: si

Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales): si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %

Temperatura ambiental mínima: 15 °C

Temperatura máxima de uso: 30 °C

Suministro energético

n/a: CH EURO UK US

n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tensión de entrada: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Servicio

Certificado DAkkS: 963-128

Verificación: 965-217

Categoría

Categoría: Balanzas

Product Group: Balanza de precisión

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX): 500 x 350 x 430 mm

Peso bruto: 7,900 kg

Peso neto: 5,200 kg

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería

KERN PLJ6200-2AM



Präzisionswaagenserie mit enormen Wägebereichen â ideal bei schweren Taragefäßen
oder großen Proben

Diseno

Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (d):	160