

KERN PNJ12000-1M

Der neue Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	12 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	100 mg
Linealidad:	200 mg
n/a:	200 g
Peso recomendado para ajuste:	10000 g (F1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa interna (automático)
Rango de tara:	12 kg
Reproducibilidad:	100 mg
Resolución:	120000
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	ct dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) tol

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,650 cm
------------------------------	----------

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Carga mínima [Min]:	5 g
Clase de verificación:	II
IJkwaarde [e]:	1 g
Periodic Verification for Italy:	969-112
Verificación en fábrica posible:	si

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas 100 mg
(Laboratorio:

Peso parcial mínimo para cuentapiezas 1 g
(Normal):

Resolución de contaje: 120000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

n/a: CH EURO UK US

n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tensión de entrada: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Servicio

Certificado DAkkS:	963-128
Verificación:	965-217

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de precisión

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	325 x 410 x 220 mm
Peso bruto:	6,100 kg
Peso neto:	3,500 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseño

Dimensiones carcasa (AxPxX):	196 x 293 x 89 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	190 x 190 mm