

# KERN CKE 16K0.05

**KERN**

Intuitiva balanza cuentapiezas de fácil manejo con precisión de laboratorio, resolución de conteo 320.000 puntos



## Categoría

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Marca                 | KERN                |
| Categoría de producto | Balanza industrial  |
| Grupo de producto     | Balanza cuentapieza |
| Familia de productos  | CKE                 |

## Sistema de medición

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema de pesaje            | Tiras de medición de ensanchamiento |
| Campo de pesaje [Max]        | 16 kg                               |
| Lectura [d]                  | 0,00005 kg                          |
| Reproducibilidad             | 0,0001 kg                           |
| Linealidad                   | ± 0,00025 kg                        |
| Resolución                   | 320.000                             |
| Posibilidades de ajuste      | Ajuste con peso externo             |
| Peso recomendado para ajuste | 15 kg (F1)                          |
| Posibles puntos de ajuste    | 5 kg; 10 kg; 15 kg                  |
| Tiempo de estabilización     | 3 s                                 |
| Tiempo de calentamiento      | 120 min                             |
| Carga excéntrica a 1/3 [Max] | 0,0005 kg                           |
| Tipo de balanza              | Balanza de un rango                 |
|                              | kg                                  |
|                              | g                                   |
|                              | gn                                  |
|                              | dwt                                 |
| Unidades de medición         | ozt                                 |
|                              | lb                                  |
|                              | oz                                  |
|                              | ffa                                 |
|                              | PCS                                 |
| Fluencia máxima (15 minutos) | 500 mg                              |
| Fluencia máxima (30 minutos) | 1 g                                 |
| Unidad predefinida           | kg                                  |

## Pantalla

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Tipo de pantalla           | LCD       |
| Pantalla retroiluminación  | sí        |
| Pantalla tamaño            | 120×38 mm |
| Pantalla secciones         | 7         |
| Pantalla altura de dígitos | 25 mm     |

## Diseño

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Dimensiones de carcasa (A×P×A)           | 350×390×120 mm   |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P)   | 340×240 mm       |
| Dimensiones superficie de pesaje         | 340×240 mm       |
| Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 340×240×21 mm    |
| Material de carcasa                      | plástico ABS     |
| Material plato de pesaje                 | acero inoxidable |
| Material carcasa de pantalla             | plástico         |
| Nivel de burbuja                         | ✓                |
| Tornillos nivelantes ajustables          | ✓                |

## Funciones

|                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Función PreTare                                                | ✓                                                     |
| Pesaje de tolerancia                                           | ✓                                                     |
| Pesaje de tolerancia - tipo de señal                           | acústicamente visual                                  |
| Pesajes inferiores                                             | Gancho (incluido en entrega)                          |
| Función de conteo                                              | ✓                                                     |
| Resolución de conteo (Condiciones de laboratorio)              | 320.000                                               |
| Se puede indicar el peso de referencia de conteo               | ✓                                                     |
| Peso parcial mínimo al contar piezas                           | 50 mg                                                 |
| Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 500 mg                                                |
| Posible cantidad de referencia                                 | 5, 10, 20, 50, n (cualquier número de piezas)         |
| Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador  | 5 min<br>2 min<br>1 min<br>30 min<br>60 min<br>30 sec |
| Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red     | 5 min<br>2 min<br>1 min<br>30 min                     |

# KERN CKE 16K0.05



Intuitiva balanza cuentapiezas de fácil manejo con precisión de laboratorio, resolución de conteaje 320.000 puntos

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Función de tara | manualmente (varias veces) |
|-----------------|----------------------------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Número de teclas de manejo | 7 |
|----------------------------|---|

## Interfaz

|            |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaces | RS-232 (opcional)<br>Ethernet (opcional)<br>Bluetooth BLE (v4.0) (opcional)<br>USB-Device (opcional)<br>KUP<br>WiFi (opcional) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| compatible con EasyTouch | ✓ |
|--------------------------|---|

## Alimentación

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Alimentación suministrada | Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación de enchufe |
|--------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro | EURO<br>UK<br>US<br>CH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional | EURO<br>UK<br>US<br>CH |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Fuente de alimentación extraíble | desmontable |
|----------------------------------|-------------|

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 5,9V, 1A |
|----------------------------------------------------------------|----------|

|                                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Toma de corriente para la fuente de alimentación | Conector hueco, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 13 mm |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tipo de batería / acumulador | Li-Ion |
|------------------------------|--------|

|      |            |
|------|------------|
| Pila | 4×1.5 V AA |
|------|------------|

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Conexión de la batería | Inserto de batería |
|------------------------|--------------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Pila tiempo de carga | 20 h |
|----------------------|------|

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación | 24 h |
|------------------------------------------------------------|------|

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación | 48 h |
|------------------------------------------------------------|------|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Acumulador tiempo de carga | 8 h |
|----------------------------|-----|

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Acumulador opcional | Acumulador opcional - interno |
|---------------------|-------------------------------|

## Condiciones medioambientales

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Temperatura ambiental [Min] | -10 °C |
|-----------------------------|--------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Temperatura ambiental [Max] | 40 °C |
|-----------------------------|-------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Humedad ambiental [Max] | 80 % |
|-------------------------|------|

## Homologación

|          |   |
|----------|---|
| Marca CE | ✓ |
|----------|---|

## Servicios

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Número de artículo para calibración DAkKS | 963-128 |
|-------------------------------------------|---------|

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Número de artículo para certificado de conformidad | 969-517 |
|----------------------------------------------------|---------|

## Embalaje y envío

|                  |     |
|------------------|-----|
| Plazo de entrega | 1 d |
|------------------|-----|

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 470×470×190 mm |
|----------------------------------|----------------|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Método de envío | Servicio de paquetes |
|-----------------|----------------------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Peso neto aprox. | 7 kg |
|------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Peso bruto aprox. | 8 kg |
|-------------------|------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Peso de envío | 8,4 kg |
|---------------|--------|


## Información sobre el producto

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| GTIN/Número EAN | 4045761357471 |
|-----------------|---------------|

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |
|---------------------|-----------------------------|

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

