

KERN RIB6K-3M



Hochwertige Ladenwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]



Carga mínima [Min]:	20 g 40 g
Clase de verificación:	III
IJKwaarde [e]:	1 g 2 g
Periodic Verification for Italy:	969-112
Verificación en fábrica posible:	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional - intern
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	14 h
Tiempo de funcionamiento:	80 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128
Verificación:	965-228

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza comercial

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	380 x 380 x 155 mm
Peso bruto:	4,500 kg
Peso neto:	3,200 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	3 kg 6 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	1 g 2 g
Linealidad:	1 g 2 g
Peso recomendado para ajuste:	5 kg (F2); 1 kg (F2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	6 kg
Reproducibilidad:	1 g 2 g
Resolución:	3 3.000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min 10 min
Unidades de pesaje:	g kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,800 cm
Se puede usar una pantalla adicional:	si

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
--	----

KERN RIB6K-3M



Hochwertige Ladenwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	325 x 400 x 115 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	325 x 400 x 115 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	294 x 225 mm