



Modelo versátil y exitoso con plataforma de acero inoxidable para un uso flexible



Pesaje de animales



Uso para fórmulas



Contaje de piezas



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Características

- Gracias al funcionamiento mediante pila/uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
- Indicador: plástico, posicionamiento versátil
- Plato de acero inoxidable, base de acero barnizado
- Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado

- Con ayuda de la función de formulación es posible pesar los diversos componentes de una mezcla. Como medida de control se puede indicar el peso total de todos los componentes
- Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m², o similar
- Capota protectora incluida en el suministro

Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones de la plataforma de pesaje, acero inoxidable
 - A** A×P×A 318×308×75 mm
 - B** A×P×A 318×308×88 mm
 - C** A×P×A 522×403×83 mm, véase foto grande
 - D** A×P×A 522×406×98 mm
 - E** A×P×A 650×500×89 mm
- Dimensiones del indicador A×P×A 225×110×55 mm
- Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluidas en el suministro, tiempo de funcionamiento hasta 12 h
- Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C

ESTÁNDAR



OPCIÓN



Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] g	Reproducibilidad g	Linealidad g	Peso mínimo (Normal) g/pieza	Longitud del cable aprox. m	Peso neto aprox. kg	Plato de pesaje	Opciones
									Cert. de calibración
									DakKS acr. KERN
Balanza multidivisión con indicación fina, con una carga creciente o decreciente cambia automáticamente al siguiente rango de pesaje superior o inferior [máx] y a la legibilidad [d] correspondiente.									
DE 15K0.2D	6 15	0,2 0,5	0,2 0,5	± 0,8 2	2	1	4,0	B	963-128
DE 35K0.5D	15 35	0,5 1	0,5 1	± 2 4	5	1	7	B	963-128
DE 60K1D	30 60	1 2	1 2	± 4 8	10	1,47	7	B	963-129
DE 60K1DL	30 60	1 2	1 2	± 4 8	10	1,4	15	D	963-129
DE 150K2D	60 150	2 5	2 5	± 8 20	20	1,6	7	B	963-129
DE 150K2DL	60 150	2 5	2 5	± 8 20	20	1,4	15	D	963-129
DE 300K5DL	150 300	5 10	5 10	± 20 40	50	1,4	15	D	963-129
Balanza multidivisión sin indicación fina									
DE 6K1D	3 6	1 2	1 2	± 3 6	10	1,4	4,8	A	963-128
DE 15K2D	6 15	2 5	2 5	± 6 15	20	1,4	4,8	A	963-128
DE 35K5D	15 35	5 10	5 10	± 15 30	50	1,4	4,8	A	963-128
DE 35K5DL	15 35	5 10	5 10	± 15 30	100	1,4	16	C	963-128
DE 60K10D	30 60	10 20	10 20	± 30 60	100	1,4	4,8	A	963-129
DE 60K10DL	30 60	10 20	10 20	± 30 60	100	1,4	16	C	963-129
DE 150K20D	60 150	20 50	20 50	± 60 150	200	1,5	5,0	A	963-129
DE 150K20DL	60 150	20 50	20 50	± 60 150	200	1,5	16	C	963-129
DE 150K20DXL	60 150	20 50	20 50	± 60 150	200	1,4	19	E	963-129
DE 300K50DL	150 300	50 100	50 100	± 150 300	500	1,05	17	E	963-129
DE 300K50D	150 300	50 100	50 100	± 150 300	500	1,25	16	C	963-129
DE 6K0.5A	6	0,5	0,5	± 1,5	5	1,4	4,8	A	963-128
DE 12K1A	12	1	1	± 3	10	1,4	4,8	A	963-128
DE 24K2A	24	2	2	± 6	20	1,4	4,8	A	963-128
DE 60K5A	60	5	5	± 15	50	1,4	4,8	A	963-129
DE 120K10A	120	10	10	± 30	100	1,4	5,0	A	963-129