

KERN SFE 100K-2LNM

Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	150 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	50 g
Linealidad:	50 g
Peso recomendado para ajuste:	150 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	149,950 kg
Reproducibilidad:	50 g
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,200 cm
------------------------------	----------

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Carga mínima [Min]:	1 kg
Clase de verificación:	III
IJkwaarde [e]:	50 g
Periodic Verification for Italy:	969-112
Verificación en fábrica posible:	si

Funciones

Función de memoria de sumas:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

n/a:	AUS CH EURO UK US
------	-------------------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	35 h
Tiempo de funcionamiento:	10 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS:	963-129
Verificación:	965-229

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza industriale

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	550 x 930 x 225 mm
n/a:	3496
Peso bruto:	16 kg
Peso neto:	13,250 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	215 x 120 x 125 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	500 x 400 x 140 mm
Longitud del cable:	2,500 m
Longitud del cable del aparato indicador:	3 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Soporte mural:	si
Superficie de pesaje (AxP):	500 x 400 mm