

KERN DE 35K0.5D

Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät

KERN®



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	15 kg 35 kg
Intervalo de estabilización:	2,500 s
Lectura [d]:	500 mg 1000 mg
Linealidad:	2 g 4 g
Peso recomendado para ajuste:	30 kg (F2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	500 mg 1000 mg
Resolución:	30 35.000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h 2 h
Unidades de pesaje:	dwt g kg lb mo oz ozt tl (HK) tl (Tw) tol

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	1 g
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	10 g
Resolución de contaje:	35000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional
n/a:	CH EURO

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h
Tiempo de funcionamiento:	15 h
Tiempo de funcionamiento:	12 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de plataforma

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	530 x 417 x 160 mm
Peso bruto:	8 kg
Peso neto:	7 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	225 x 110 x 45 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	318 x 308 x 88 mm
Longitud del cable del aparato indicador:	1 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Superficie de pesaje (AxP):	315 x 305 mm