

KERN CCS 6K-6

KERN

Sistema de contaje para contar grandes cantidades de pequeñas piezas, se pueden mostrar 999.999 piezas contadas como máximo



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Sistema de contaje
Familia de productos	CCS

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Balanza de cantidades - Número de artículo	TKFP 6V20M-A
Balanza de referencia - Lectura [d]	1 mg
Balanza de referencia - número de artículo	CFS 300-3
Balanza de referencia - Campo de pesaje [Max]	0,3 kg
Reproducibilidad	0,000002 kg
Linealidad	±
Balanza de cantidades - Reproducibilidad	0,0002 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	6 kg (F1)
Balanza de cantidades - Campo de pesaje [Max]	6 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	120 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,000006 kg
Balanza de referencia - Linealidad	4 mg
Balanza de referencia - Reproducibilidad	2 mg
Balanza de cantidades - Linealidad	0,0006 kg
Balanza de cantidades - Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,001 kg
Balanza de cantidades - Lectura [d]	0,0002 kg
Balanza de referencia - Carga excéntrica a 1/3 [Max]	6 mg
Tipo de balanza	Balanza multirango

Unidades de medición	g lb
Unidad predefinida	kg
Célula de pesaje tipo de carga	aluminio Alloy IP64

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	20 mm

Diseño

Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	230×230 mm
Dimensiones superficie de pesaje	230×230 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	230×230×103 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Material célula(s) de carga	aluminio
Nivel de burbuja	✓
Tornillos nivelantes ajustables	✓
Longitud del cable	1,5 m
Indicador longitud del cable	3 m

Funciones

Función PreTare	✓
Función de memoria total	✓
Nivel de formulación/suma	Sum A
Función de conversión	✓
PLU - total	100
Pesaje de tolerancia	✓
Función de contaje	✓
Resolución de contaje (Condiciones de laboratorio)	1.200.000
Se puede indicar el peso de referencia de conteo	✓
Peso parcial mínimo al contar piezas	5 mg
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales	50 mg
Posible cantidad de referencia	n (cualquier número de piezas)
Protección IP - pantalla	IP23
Protección IP - plataforma	IP65
Protección IP - célula de carga	IP65
Función de memoria	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	seleccionable

KERN CCS 6K-6

KERN

Sistema de conteo para contar grandes cantidades de pequeñas piezas, se pueden mostrar 999.999 piezas contadas como máximo

Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	20

Interfaz

Interfaces	RS-232 de serie
------------	-----------------

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 500 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Interior plus, exterior menos
Tipo de batería / acumulador	Pb
Acumulador	GAB-A04
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	40 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	60 h
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Min]	0 %
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	abhängig von Auflösung/Max depends on resolution and capacity
Número de artículo para calibración DAkKS	962-128-127
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío


Plazo de entrega	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	630×535×350 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	7 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	23,6 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761220355
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

