

KERN DS5K0.05S

Industriewaage mit Laborgenauigkeit, auch mit Eichzulassung [M]



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	5 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	50 mg
Linealidad:	150 mg
Peso recomendado para ajuste:	5 kg (F1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	50 mg
Resolución:	100000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	* ct dwt g gn kg lb mo oz t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) to

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,800 cm
------------------------------	----------

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	50 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	500 mg
Resolución de contaje:	100000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Función PRE-TARE:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V
Tiempo de carga:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h
Tiempo de funcionamiento:	15 h

Servicio

Certificado DAkkS:	963-127
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de plataforma

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	460 x 370 x 320 mm
Peso bruto:	5 kg
Peso neto:	4,100 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Altura del soporte:	45 cm
Dimensiones carcasa (AxPxX):	225 x 115 x 60 mm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	225 x 115 x 60 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	228 x 228 x 95 mm
Longitud del cable del aparato indicador:	2 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Superficie de pesaje (AxP):	228 x 228 mm