

maxGUARD AMG CM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Una distribución de corriente de control segura y fácil de mantener, que pueda instalarse de tal manera que se ahorre tiempo y espacio, es una condición indispensable para que las máquinas y las instalaciones funcionen de manera eficiente.

Con el nuevo sistema maxGUARD, los bornes (que antes se instalaban por separado) para distribuir el potencial a las salidas de los monitores de carga electrónica se convierten en una parte integral de un sistema de distribución de corriente de control de 24 V CC.

La combinación innovadora de la supervisión de cargas y de distribución de potencial ahorra tiempo durante la instalación, aumenta la seguridad contra los fallos y reduce la cantidad de espacio requerido sobre la guía de montaje en un 50%.

Datos generales para pedido

Tipo	AMG CM
Código	2081900000
Versión	Módulo de control, 24 V DC
GTIN (EAN)	4050118419573
U.E.	1 Pieza

maxGUARD AMG CM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	12,2 mm	Anchura (pulgadas)	0,48 inch
Altura	125 mm	Altura (pulgadas)	4,921 inch
Profundidad	96,5 mm	Profundidad (pulgadas)	3,799 inch
Peso neto	56 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	85 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	55 °C	Temperatura de servicio, min.	-25 °C
Temperatura de servicio	-25 °C...55 °C	Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C

Probabilidad de avería

MTTF	410 Años
------	----------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Entrada

Consumo de corriente (carga plena)	225 mA	Consumo de corriente (en reposo)	25 mA
Fusible de entrada (interno)	No	Gama de tensión de entrada DC	18...30 V DC
Protección de sobretensión	Diodo supresor	Tensión nominal de entrada	24 V DC
rizado residual máx. admisible en la entrada	100 mVpp		

Salida

Protección de sobretensión	Diodo supresor	Sistema de conexión	PUSH IN
----------------------------	----------------	---------------------	---------

Datos generales

Categoría de sobretensión	III	Entradas de mando	ON/ OFF, Reset
Pérdida de potencia, carga nominal	452 mW	Pérdida de potencia, sin carga	336 mW
Relé de activación de la salida	No	Revestimiento conforme	No
Temperatura de servicio	-25 °C...55 °C	Tipo de protección	IP20

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
---------------------------	-----

Datos de conexión (entrada)

Número de bornes	2 (Reset / ON)	Punta de destornillador	0,6 x 3,5
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.	12	Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.	26
Sección de conexión del conductor, flexible , max.	2,5 mm²	Sección de conexión del conductor, flexible , min.	0,14 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.	2,5 mm²	Sección del conductor, rígido , mín.	0,14 mm²

maxGUARD AMG CM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos de conexión (salida)

Caña de destornillador	0,6 x 3,5	Número de bornes	2 (I< / Alarm)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.	12	Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.	26
Sección de conexión del conductor, flexible , max.	2,5 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible , min.	0,14 mm ²
Sección del conductor, rígido , máx.	2,5 mm ²	Sección del conductor, rígido , mín.	0,14 mm ²
Sistema de conexión	PUSH IN		

Datos de conexión (señal)

Sección de conductor, flexible, (señal),
máx. 2,5 mm²

PA52_7 Señalización

LED rojo	El control de carga se ha desconectado, El control de carga se ha activado (parpadea), Error interno (parpadeo rápido)	LED verde	Funcionamiento (sin fallos), Advertencia rápida: I Salida > 90 % I Nominal (parpadea)
Salida del transistor, conmutación positiva	Advertencia previa, Alarma		

Homologaciones

Instituto (cULus)



N.º de certificado (cULus)

E258476

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002057	eClass 6.2	27-37-15-02
eClass 9.0	27-37-10-16	eClass 9.1	27-37-10-16

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas


Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	Operating instructions Manual_maxGUARD Operating instructions
Homologación/certificado/documento de conformidad	Declaration of Conformity

Fecha de creación 1 de agosto de 2019 14:03:42 CEST

maxGUARD AMG CM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos



Schematic circuit diagram