

**Serie A**  
**ZQV 4N/50 RD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Imagen de producto



### Conexión por muelle con tecnología de conexión **PUSH IN**

La innovadora tecnología de conexión PUSH IN reduce al mínimo el tiempo que emplea en el proceso de cableado.

La técnica de conexión directa garantiza fuerzas de extracción de conductores elevadas y un manejo sencillo en todos los tipos de conductores.

### Datos generales para pedido

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Tipo       | ZQV 4N/50 RD               |
| Código     | <a href="#">2460730000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              |
| U.E.       | 5 Pieza                    |

## Serie A ZQV 4N/50 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |          |                        |             |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Anchura     | 303,7 mm | Anchura (pulgadas)     | 11,957 inch |
| Altura      | 2,8 mm   | Altura (pulgadas)      | 0,11 inch   |
| Profundidad | 27,95 mm | Profundidad (pulgadas) | 1,1 inch    |
| Peso neto   | 37,68 g  |                        |             |

### Temperaturas

|                                         |               |                                         |        |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento, max.     | 40 °C         | Temperatura de almacenamiento, min.     | 10 °C  |
| Temperatura de almacenamiento           | 10 °C...40 °C | Temperatura permanente de trabajo, min. | -60 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, max. | 130 °C        |                                         |        |

### Datos del material

|                                  |       |       |      |
|----------------------------------|-------|-------|------|
| Material                         | Wemid | Color | rojo |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0   |       |      |

### Datos nominales

|                    |      |
|--------------------|------|
| Intensidad nominal | 32 A |
|--------------------|------|

### Dimensiones

|                |        |
|----------------|--------|
| Paso en mm (P) | 6,1 mm |
|----------------|--------|

### Otros datos técnicos

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo de fijación | insertado |
|------------------|-----------|

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000489    | eClass 6.2 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |

### Homologaciones en línea

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Homologaciones |      |  |  |
| ROHS           | Conformidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

### Descargas

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                              |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">STEP</a>                                                                                  |
| Documentación del usuario | <a href="#">2434520000_BED-ANL_ZQV_A_REIHE.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Folleto/catálogo          | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                                   |