



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

La clásica con el robusto sistema de medición de diapasón

Características

- **1** KERN EG: Calibración automática interna para cambios de temperatura y con temporizador para intervalos definitivo, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
- Comportamiento termico estable
- Rápida estabilización
- Alta robustez mecánica
- Alta seguridad de carga en las esquinas

- Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aun libre
- Suma de partes de contaje
- **A** Parabrisas de serie en modelos con tamaño de plato de pesaje **A**, espacio de pesaje A×P×A 158×130×78 mm
- Capota protectora incluida en el suministro

Datos técnicos

- Pantalla LCD grande, altura de dígitos 17 mm
- Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable
 - A** ø 118 mm, véase foto grande
 - B** A×P 170×140 mm
 - C** A×P 180×160 mm
- Dimensiones totales A×P×A
 - A** 185×235×165 mm
 - B**, **C** 180×235×75 mm
- Temperatura ambiente admisible 10 °C/30 °C

ESTÁNDAR										OPCIÓN			FÁBRICA		
															EG-N
EG-N	EW-N	RS 232					EG 220-3NM						DAKkS	M	EG-N
Modelo	Campo de pesaje [Max]	Lectura [d]	Valor de verificación [e]	Carga mín. [Min]	Linealidad	Plato de pesaje	Peso neto aprox. kg	Opciones							
								Homologación	Cert. de calibración						
KERN	g	g	g	g	g			 KERN	DAKkS acr. KERN						
EW 220-3NM	220	0,001	-	-	± 0,002	A	1,4	-	963-127						
EW 420-3NM	420	0,001	-	-	± 0,003	A	1,4	-	963-127						
EW 620-3NM	620	0,001	-	-	± 0,003	A	1,4	-	963-103						
EW 820-2NM	820	0,01	-	-	± 0,01	B	1,6	-	963-127						
EW 2200-2NM	2200	0,01	-	-	± 0,01	C	3,0	-	963-127						
EW 4200-2NM	4200	0,01	-	-	± 0,02	C	3,0	-	963-127						
EW 6200-2NM	6200	0,01	-	-	± 0,03	C	3,0	-	963-104						
EW 12000-1NM	12000	0,1	-	-	± 0,2	C	3,0	-	963-128						
Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al mismo tiempo la homologación inicial.															
No se puede realizar la homologación con posterioridad. Homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.															
EG 220-3NM	220	0,001	0,01	0,02	± 0,002	A	2,0	965-216	963-127						
EG 420-3NM	420	0,001	0,01	0,02	± 0,003	A	1,8	965-216	963-127						
EG 620-3NM	620	0,001	0,01	0,1	± 0,004	A	2,0	965-201	963-103						
EG 2200-2NM	2200	0,01	0,1	0,5	± 0,01	C	4,0	965-216	963-127						
EG 4200-2NM	4200	0,01	0,1	0,5	± 0,02	C	4,0	965-216	963-127						