

KERN HFM10T1

Industrie-Kranwaage bis 10 Tonnen



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	10 t
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	1 kg
Linealidad:	10 kg
Peso recomendado para ajuste:	10000 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisión (el [Max]):	0,002
Rango de tara:	10 t
Reproducibilidad:	5 kg
Resolución:	10000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	30 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	3 cm
------------------------------	------

Funciones

Función Data Hold:	si
--------------------	----

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

n/a:	CH EURO UK
------	------------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	14 h
Tiempo de funcionamiento:	50 h
Tiempo de funcionamiento:	50 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-252

Certificado DAkkS:	963-133H
Certificado de calibración ISO:	961-106

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de grÃa

KERN HFM10T1

Industrie-Kranwaage bis 10 Tonnen



Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	800 x 395 x 470 mm
n/a:	2800
Peso bruto:	38,400 kg
Peso neto:	34 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	300 x 190 x 230 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	300 x 190 x 840 mm
Material carcasa:	Aluminium fundido