

# KERN MSC100

Mechanischer Größenmessstab

**KERN**<sup>®</sup>



## Sistema de medición

Campo de medición [Max]:	1 m
Lectura [d]:	1 mm
Unidades de pesaje:	cm inch/ft

## Condiciones ambiente

Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	10 °C

## Categoría

Categoría:	Medidores de altura
Product Group:	Medidor de altura mecánico

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	1085 x 70 x 40 mm
Peso bruto:	919 g
Peso neto:	694 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseño

Dimensiones carcasa (AxPxA):	1040 x 290 x 55 mm
------------------------------	--------------------