

KERN PBS 620-3M



Balanza de laboratorio multifuncional con sistema de pesaje Single-Cell



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza de laboratorio
Grupo de producto	Balanza de precisión
Familia de productos	PBS

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Single-Cell
Campo de pesaje [Max]	620 g
Lectura [d]	0,001 g
Reproducibilidad	0,001 g
Linealidad	± 0,002 g
Resolución	620.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	600 g (E2)
Tiempo de estabilización	2,5 s
Tiempo de calentamiento	4 h
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,005 g
USP Pesada mínima (k = 2, U = 0.1%)	2 g
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	kg g
Fluencia máxima (15 minutos)	10 mg
Fluencia máxima (30 minutos)	20 mg
Unidad predefinida	g

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	14 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	209×322×78 mm
Dimensiones parabrisas rectangular - adentro (A×P×A)	180×193×87 mm
Dimensiones parabrisas rectangular - afuera (A×P×A)	202×228×103 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	108×105 mm
Dimensiones superficie de pesaje	108×105 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	108×105×5 mm
Material de carcasa	aluminio fundido
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Material parabrisas	plástico
Material carcasa de pantalla	plástico
Nivel de burbuja	✓
Tornillos nivelantes ajustables	✓

Funciones

Función PreTare	✓
Nivel de formulación/suma	Rez A (Total neto)
Determinación de porcentajes	✓
Función de dosificación	✓
Determinación de la densidad	✓
Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	visual
Pesajes inferiores	Gancho (incluido en entrega)
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Indicación de capacidad	✓
Función Standby	✓
Función de conteo	✓
Resolución de conteo (Condiciones de laboratorio)	620.000
Peso parcial mínimo al contar piezas	1 mg
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales	10 mg
Posible cantidad de referencia	10, 25, 50, 100, n (cualquier número de piezas)
Función Peak	✓
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	6

KERN PBS 620-3M

KERN

Balanza de laboratorio multifuncional con sistema de pesaje Single-Cell

Interfaz

Interfaces	RS-232 de serie
------------	-----------------

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V DC, 1000 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior menos, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 9,5 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	10 °C
Temperatura ambiental [Max]	30 °C
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	50 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-103
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	372×585×270 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,2 kg
Peso bruto aprox.	4,2 kg

Peso de envío 11,8 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	404576 1094437
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

DAkkS