



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Balanza de precisión de alta resolución con pantalla extraíble para máxima flexibilidad

Características

- Balanza para laboratorio con plataforma separada: Ideal para trabajos en cajas de manipulación con guantes o campana extractora. Especialmente práctica para el pesaje de sustancias tóxicas, volátiles o contaminantes
- Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
- Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m², o similar
- Nivel de burbuja y pies ajustables de serie, para nivelar la balanza con precisión, obteniéndose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
- A** Parabrisas de serie en modelos con tamaño de plato de pesaje **A**, espacio de pesaje A×P×A 146×146×80 mm
- Capota protectora incluida en el suministro

Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 21 mm
- Dimensiones superficie de pesaje
 - A** ø 105 mm, plástico, lacado disipador
 - B** A×P 160×160 mm, acero inoxidable, véase foto grande
- Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluidas en el suministro, tiempo de funcionamiento hasta 12 h, Función-AUTO-OFF para ahorrar energía
- Dimensiones del indicador A×P×A 140×82×46 mm
- Longitud del cable del indicador aprox. 1,2 m
- Peso neto aprox. 1,2 kg
- Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C

ESTÁNDAR



OPCIÓN



Modelo	Campo de pesaje [Max] g	Lectura [d] g	Reproducibilidad g	Linealidad g	Dimensiones totales A×P×A mm	Plato de pesaje	Opciones
							Cert. de calibración DAkS acr. KERN
KERN							
PCD 250-3	250	0,001	0,002	± 0,005	165×280×141	A	963-127
PCD 300-3	350	0,001	0,002	± 0,005	165×280×141	A	963-127
PCD 2500-2	2500	0,01	0,02	± 0,05	165×280×75	B	963-127
PCD 3000-2	3500	0,01	0,02	± 0,05	165×280×75	B	963-127
PCD 6K-4	6000	0,1	0,1	± 0,3	165×280×75	B	963-128
PCD 10K0.1	10000	0,1	0,1	± 0,3	165×280×75	B	963-128
PCD 10K-3	10000	1	1	± 3	165×280×75	B	963-128