



Transceiver Gigabit Ethernet SFP Mini GBIC

1000Base-LX (LC) Puerto Mono Modo, 20 km

Part No.: **506724**

Transceiver Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC

La nueva línea de Transceivers de Forma Pequeña (SFP) Intellinet Network Solutions proporciona una combinación de rendimiento y precio asequible. Estos módulos mini-GBIC (Convertidores de Interfaz Gigabit) están fabricados con chasis metálico que reduce las interferencias electromagnéticas y aumenta su durabilidad.

Tamaño pequeño para conexiones de fibra óptica de alta densidad

El transceptor viene en tamaño mini-GBIC, lo que es ideal para entornos que requieren muchas conexiones de fibra por que ocupa menos espacio en su gabinete y / o sala de computadoras.

Compatible con otras marcas

Cumple con las normas SFP GBIC para su uso con cualquier ranura del tipo. Utilice el transceiver con cualquier switch LAN en su red, siempre y cuando éste soporte los estándares SFP GBIC.

Hot Plug

No hay necesidad de apagar el switch LAN para instalar o quitar el transceiver. Esto hace que sea muy conveniente y fácil para usted para hacer ajustes a la red que le permitan a su negocio mantener el ritmo de las cambiantes demandas del mercado.

Features:

- Tasa de transferencia de datos: 1000 Mbps
- Un puerto de fibra dúplex LC Mono Modo 1000Base-LX
- Distancia soportada: hasta 20 km (con cable de 9/125 μm)
- Longitud de onda: 1310 nm
- Clase SFP estándar
- Soporta hot-plugging
- Cumple con la especificación de Transceiver MSA SFP
- Para su uso con switches Gigabit Intellinet modelos 560801, 560818, 545006, 560559 y 560900
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares

- IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet sobre fibra óptica)

General

- Medios soportados: fibra mono modo 1000Base-LX de 9/125 μm
- Conector: Puerto de fibra dúplex LC, 1000Base-LX
- Distancia: 20 km
- Longitud de onda: 1310 nm
- Potencia en la fibra
 - Potencia máxima de Tx: -3 dBm
 - Potencia mínima de Tx: -8 dBm
 - Sensitividad: -24 dB
 - Potencia promedio: 8 dB
- Diseño: SFP (Tipo pequeño de fácil conexión; small form factor pluggable), 1.25 Gbps
- Certificaciones: FCC Clase A, CE, RoHS, IEC-60825

Alimentación

- Voltaje requerido: 3.3 V CD
- Consumo de potencia: 1.0 Watt (máximo)

Diseño

- Dimensiones: 55 (Largo) x 13 (Ancho) x 12 (Alto) mm
- Peso: 15 g
- Temperatura de operación: 0 °C – 70 °C
- Humedad de operación: 10% – 85% RH, no condensada
- Temperatura de almacenaje: -40 °C – 85 °C

Contenido del paquete

- Transceiver Mini-GBIC Gigabit Ethernet SFP



