

KERN ORA 4FB

Medición de índice de refracción para laboratorios e industria

KERN



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Refractómetro
Grupo de producto	Refractómetro analógico
Familia de productos	ORA-F

Sistema de medición

Temperatura de la medición [Min] (°C)	10 °C
Temperatura de la medición [Max] (°C)	30 °C
Método de medición	Refracción
Escalas	EG PG CW BF
Rangos de medición	-50 °C - 0 °C -50 °C - 0 °C -40 °C - 0 °C 1,10 kg/l - 1,40 kg/l
Lecturas [d]	1 °C 1 °C 5 °C 0,01 kg/l
Escala agua de limpieza	✓
Campo de medición líquido de batería [Min]	1,10 kg/l
Campo de medición líquido de batería [Max]	1,40 kg/l
Lectura líquido de batería	0,01 kg/l
Escala líquido de batería	✓
Campo de medición etilenglicol (°C) [Min]	-50 °C

Campo de medición etilenglicol (°C) [Max]	0 °C
Lectura etilenglicol (°C)	1 °C
Escala etilenglicol (°C)	✓
Campo de medición propilenglicol (°C) [Min]	-50 °C
Campo de medición propilenglicol (°C) [Max]	0 °C
Lectura propilenglicol (°C)	1 °C
Escala propilenglicol (°C)	✓
Campo de medición agua de limpieza [Min]	-40 °C
Campo de medición agua de limpieza [Max]	0 °C
Lectura agua de limpieza	5 °C
Líquido de calibración adecuado	0 % (agua destilada)
Ámbito de aplicación	Automoción

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	160×40×40 mm
Tipo de refractómetro	Refractómetro manual
Escala - Tipo de pantalla	Analógico
Material de prisma	Vidrio de sílex de lantano ZLaF3 nD=1,85544

Funciones

Protección IP - unidad completa	-
---------------------------------	---

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-290
--	---------

Embalaje y envío

Dimensiones del contenedor de transporte (A×P×A)	205×75×55 mm
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	215×94×65 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envío	0,305 kg

KERN ORA 4FB



Medición de índice de refracción para laboratorios e industria

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761160071
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

