

KERN ORA 6HA

Medición de índice de refracción para laboratorios e industria

KERN



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Refractómetro
Grupo de producto	Refractómetro analógico
Familia de productos	ORA-H

Sistema de medición

Temperatura de la medición [Min] (°C)	10 °C
Temperatura de la medición [Max] (°C)	30 °C
Se requiere bloque de calibración	✓
Método de medición	Refracción
Escalas	Water content
Rangos de medición	12 % - 30 %
Lecturas [d]	0,1 %
Compensación de temperatura automática (ATC)	✓
Escala contenido de agua	✓
Campo de medición contenido de agua [Min]	12 %
Campo de medición contenido de agua [Max]	30 %
Lectura contenido de agua	0,1 %
Líquido de calibración adecuado	19,6 % (aceite de clavo)
Ámbito de aplicación	Miel

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	168×40×40 mm
Tipo de refractómetro	Refractómetro manual
Escala - Tipo de pantalla	Analógico
Material de prisma	Vidrio de sílex de lantano ZLaF3 nD=1,85544

Funciones

Compensación automática de la temperatura	✓
Protección IP - unidad completa	-

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Dimensiones del contenedor de transporte (A×P×A)	205×75×55 mm
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	215×94×65 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envío	0,41 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761483491
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

