



BOBINA DE CONMUTACION PARA CONVERTIDOR;
 FASES:1; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):18 /50; I
 LN (A):16,2; UK(%):4; LN(MH):2,69; TA/ISOKL:40 /B;
 IP00; CONEXION:CONEXION POR CONECTOR
 PLANO/TORNILLO; EN 61558-2-20 >REACTANCIA<

Figura similar

Datos técnicos generales:

Designación del producto		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
Número de fases		1
Tipo de corriente		AC
Tensión de empleo valor asignado	V	400
Frecuencia de empleo valor asignado	Hz	50
Corriente		
• con AC		
— valor asignado	A	16,2
— máx.	A	18
• con DC valor asignado	A	22
Inductancia valor asignado	H	0,0027
caída relativa de tensión inductiva con valor asignado de intensidad, tensión y frecuencia	%	4
Pérdidas [W] del devanado	W	18
Pérdidas [W] del núcleo de hierro	W	19,7

Datos mecánicos:

Tipo de conexión eléctrica para circuito principal		conexión por tornillo / conexión plana
Anchura	m	0,097
Altura	m	0,111
Profundidad	m	0,115

Condiciones ambiente:

Clase térmica según IEC 60085		B
Temperatura ambiente valor asignado	°C	40
Grado de protección IP		IP00

Certificados/ Homologaciones:

other

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EM5005-6CB00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/4EM5005-6CB00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EM5005-6CB00&lang=en

Última modificación:

13/09/2019