

Interruptores FI/LS, 10 kA, 1 P+N, Tipo A, 30 mA, Curva B, Entrada:
13 A, Un AC: 230 V



| La versión | |
|--|-------------|
| Nombre comercial del producto | SETRON |
| Tipo de producto | instantáneo |
| Datos técnicos generales | |
| Número de polos | 2 |
| Número de polos / Observación | 1P+N |
| Número de polos / con protección | 1 |
| Clase de característica de disparo | B |
| interruptor automático / tipo básico | 5SU1 |
| Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico | 10 000 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Voltaje | |
| Resistencia a corriente de choque / con (8/20) μ s | 1 kA |
| La tensión de alimentación | |
| Tipo de corriente | AC |
| Corriente / con AC / valor asignado | 13 A |
| Tensión de alimentación | 195 V |
| <ul style="list-style-type: none"> para equipo de prueba / mín. | 195 V |

| | |
|--|---|
| Frecuencia de la tensión de alimentación / valor asignado | 50 Hz |
| Clase de protección | |
| Grado de protección IP | IP20, para montaje en cuadros eléctricos, con los conductores conectados |
| Capacidad de conmutación | |
| Poder de corte corriente de cortocircuito (I _{cn}) / según IEC 61009-1 / valor asignado | 10 kA |
| Poder de corte, corriente | |
| <ul style="list-style-type: none"> según EN 60898 / valor asignado según IEC 60947-2 / valor asignado | 10 kA 20 kA |
| Poder de corte de defectos asignado (I _{Δm}) / según IEC 61009-1 | 10 kA |
| Clase de limitación de energía | 3 |
| Disipación | |
| Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo | 2,4 W |
| Electricidad | |
| Corriente diferencial de disparo / valor asignado | 30 mA |
| <ul style="list-style-type: none"> Corriente asignada I_n/IEC, DIN/VDE/con 30 Cel corriente nominal I_n / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C corriente nominal I_n / IEC, DIN/VDE / a 45 grad. C corriente nominal I_n / IEC, DIN/VDE / a 50 grad. C corriente nominal I_n / IEC, DIN/VDE / a 55 grad. C corriente nominal I_n / IEC, DIN/VDE / a 60 grad. C Corriente asignada I_n/IEC, DIN/VDE/con 65 Cel corriente nominal I_n / IEC, DIN/VDE / a 70 grad. C | 13 A 12,48 A 12,22 A 11,96 A 11,57 A 11,31 A 10,53 A 10,01 A |
| Tipo de corriente de defecto | A |
| Detalles del producto | |
| Función del producto / Neutro maniobrable | Sí |
| Equipamiento del producto / Protección contra contactos directos | Sí |
| Propiedad del producto | |
| <ul style="list-style-type: none"> libre de halógenos sin silicona | Sí Sí |

Conexiones

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sección de conductor conectable <ul style="list-style-type: none"> — monofilar — multifilar • Sección de conductor conectable / alma flexible / con preparación de los extremos de cable | <p>0,75 ... 35 mm²</p> <p>0,75 ... 35 mm²</p> <p>0,75 ... 25 mm²</p> |
| Par de apriete / con bornes de tornillo | 2,5 ... 3 N·m |
| Posición / del cable de conexión a red | arriba o abajo, a elegir |

Diseño Mecánico

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Altura | 90 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Profundidad | 77 mm |
| Profundidad de montaje | 70 mm |
| Número de módulos de anchura | 2 |
| Posición de montaje | según las necesidades del usuario |
| Peso neto | 287 g |

Condiciones ambientales

| | |
|--|---|
| Influencia de la temperatura ambiente | máx. 95% humedad |
| Temperatura ambiente <ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento | <p>-25 ... +55 °C</p> <p>-40 ... +75 °C</p> |

Certificados

| | |
|--|-------------------|
| Designaciones de referencia <ul style="list-style-type: none"> • según EN 61346-2 • según IEC 81346-2:2009 | <p>F</p> <p>F</p> |
|--|-------------------|

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



Test Certificates

other

Railway

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SU1354-6KK13>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SU1354-6KK13>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SU1354-6KK13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



