

cartucho de fusibles NH, NH0, Entrada: 100 A, gG, Un AC: 500 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Cartucho fusible NH
Tipo de producto	con cuchillas de contacto
Tipo de indicador de fusión	Indicador frontal
Tipo de contacto	anticorrosión, de aleación de plata
Tipo de cartucho fusible	Cartucho fusible NH
Datos técnicos generales	
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH0
Clase de servicio del cartucho fusible	gG
interruptor automático / tipo básico	3NA3
Tipo de montaje	orejetas conductoras
Tipo de corriente	AC
Corriente / con AC / valor asignado	100 A
Tensión de alimentación	
• con AC / valor asignado	500 V
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados

## Capacidad de conmutación

Poder de corte, corriente

- con DC / según IEC 60947-2 / valor asignado 25 kA
- según IEC 60947-2 / valor asignado 120 kA

## Disipación

Pérdidas [W] 8,2 W

Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo 8,2 W

## Electricidad

corriente nominal  $I_n$  / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C 95 A

Característica de limitación de corriente n.º/energía de corte DE\_3NA\_0\_500\_gG\_100

## Diseño Mecánico

Anchura

- de la caja 30 mm

Posición de montaje discrecional, preferentemente vertical

Peso neto 242 g

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -5 ... +40 °C

- durante el almacenamiento Humedad relativa 90% a 20°C

Categoría medioambiental -20 a +50 con 95% de humedad relativa

## Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2 F
- según IEC 81346-2:2009 F

### General Product Approval

### Declaration of Conformity

### Test Certificates



CSA



KEMA



VDE



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

### Test Certificates

[Miscellaneous](#)

### Shipping Approval



GL

### other

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NA3030>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NA3030>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3030](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3030)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2

