

Cartucho de fusibles SITOR, con Soporte empotrable, Entrada: 170 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Cartucho fusible SITOR
Tipo de producto	con soporte para montaje
Tipo de indicador de fusión	Señalizador frontal
Tipo de contacto	anticorrosión, de aleación de plata
Tipo de cartucho fusible	Fusibles para aplicaciones especiales
Datos técnicos generales	
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	otros
Clase de servicio del cartucho fusible	aR
Factor de carga alternante (WL)	0,85
La tensión de alimentación	
Tipo de corriente	AC/DC
Corriente / con AC / valor asignado	170 A
Tensión de alimentación	
• con AC / valor asignado	1 000 V
• con DC	440 V
Capacidad de conmutación	

Poder de corte, corriente	
• según IEC 60947-2 / valor asignado	100 kA
Disipación	
Pérdidas [W]	43 W
Pérdidas [W]	
• con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	43 W
• máx.	43 W
Detalles del producto	
Descripción del producto	sin intercambiabilidad
Diseño Mecánico	
Posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-20 ... +50 °C
Categoría medioambiental	-20 a +50 con 95% de humedad relativa
Certificados	
Designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	F
• según IEC 81346-2:2009	F
other	

[Miscellaneous](#)

Más información
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema de pedido online) https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NE4146-5
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NE4146-5
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE4146-5
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications



