

KERN HFA 600K-1

Kompakte Kranwaage mit integrierter Anzeige, auch für Zugkraftmessungen verwendbar



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	600 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	200 g
Linealidad:	600 g
Peso recomendado para ajuste:	600 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisión (el [Max]):	0,002
Reproducibilidad:	200 g
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb N

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,300 cm
Dígitos de alto de pantalla:	2 mm

Funciones

Función Data Hold:	si
--------------------	----

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

n/a:	CH EURO UK
------	------------

n/a:

Adaptador de red

Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h
Tiempo de funcionamiento:	15 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-250

Certificado DAkkS: 963-130H

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de grÃ'a

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	390 x 315 x 120 mm
n/a:	3496
Peso bruto:	2,500 kg
Peso neto:	1,800 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	90 x 55 x 255 mm
Material carcasa:	aluminio