

# KERN HFC3T-3



Kompakte Kranwaage für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen oder beschränkten Platzverhältnissen, mit komfortablem Handterminal



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	3 t
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	1 kg
Linealidad:	2 kg
Peso recomendado para ajuste:	3000 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisión (el [Max]):	0,002
Reproducibilidad:	1 kg
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb N

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,300 cm
------------------------------	----------

## Funciones

Función Data Hold:	si
Función Peak:	si

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

## Suministro energético

n/a:	CH EURO UK
------	------------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

## Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h
Tiempo de funcionamiento:	15 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-252

Certificado DAkkS:	963-132H
--------------------	----------

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de grÃa

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	505 x 405 x 125 mm
n/a:	3496
Peso bruto:	3,450 kg
Peso neto:	2,150 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	90 x 61 x 255 mm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	88 x 64 x 256 mm
Material carcasa:	aluminio