

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Compacta balanza de grúa para su utilización en condiciones ambientales extremas o en situaciones en las que escasea el espacio, con cómodo terminal manual

Características

- 1 Las balanzas cumplen con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
- Su acabado de alta calidad, su escaso peso y sus dimensiones compactas convierten esta balanza de grúa (instrumento de medición de fuerza de tracción) en un instrumento de medición al que no podrá renunciar en el sector de la industria
- Gracias a su diseño compacto, también muy indicado para su montaje en equipos ahorrando espacio, etc.
- Indicación de la carga máxima (Peak-Hold)
- Función Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación pulsando la tecla Hold
- Tarar: poner el display a „0“ con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas se indicarán directamente

- Indicador con módulo de radio integrado que el usuario puede llevar siempre consigo gracias a la práctica asa en forma de lazo. Así, el usuario puede leer siempre perfectamente en el indicador los datos de pesaje, incluso a gran distancia del dispositivo de suspensión de carga (medición de fuerza de tracción) o en condiciones desfavorables de luz. Alcance aprox. 20 m. Se pueden seleccionar todas las funciones

Datos técnicos

- Material y modelo de carcasa/suspensión de carga, modelos con
[Max] ≤ 3 t: aluminio/casquillo de acero inoxidable
[Max] > 3 t: acero/acero
- Precisión: 0,2% del [Max]
- Frecuencia de medición interna: 10 Hz
- Unidades: kg, lb, N
- Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C


Indicador

- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 23 mm
- 2 Uso con acumulador interno, de serie, funcionamiento hasta 30 h sin iluminación de fondo, tiempo de carga aprox. 12 h
- Dimensiones del indicador A×P×A
88×64×256 mm

Receptor de carga

- 3 Uso con acumulador interno incluido en el suministro, Tiempo de funcionamiento de hasta 35 h sin iluminación de fondo, tiempo de carga aprox. 8 h
- 4 Puede utilizarse con pilas, 3×1.5 V AA no incluidas en el suministro, tiempo de funcionamiento hasta 40 h

ESTÁNDAR



OPCIÓN



Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] g	Peso neto aprox. kg	5 Dimensiones									Opciones	
				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Cert. de calibración DAkkS acr. KERN	
KERN														
HFC 600K-1	600	200	1,8	90	62	100	255	165	27	27	30	30	963-130H	
HFC 1T-4	1000	500	1,8	90	62	100	255	165	27	27	30	30	963-130H	
HFC 3T-3	3000	1000	2,2	90	62	100	255	165	27	27	30	30	963-132H	
HFC 5T-3	5000	2000	4,0	90	62	100	255	165	30	30	30	30	963-132H	
HFC 10T-3	10000	5000	6	90	72	100	275	185	40	40	40	40	963-133H	