



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Medición mecánica de peso y fuerza con resorte de calidad para gran durabilidad

- Características**
- Relación precio/prestaciones optimizada gracias a su carcasa de plástico transparente, ideal para escuelas e instituciones formativas
 - Escala de Newton: La serie SAUTER 289 indica los resultados en Newton en lugar de en gramos y resulta especialmente idónea para mediciones de fuerzas de tracción
 - Doble escala: Para un registro rápido o preciso del resultado de la medición
 - Apoyo elástico con tornillo de tara incorporado para un ajuste de alta precisión

- Resorte de acero inoxidable sin desgaste
- Escala de precisión en color, resistente a la fricción, con elevada resolución
- Gracias al tubo interior giratorio, la escala puede consultarse en todo momento de forma óptima
- La pinza suministrada de serie puede sustituirse cómodamente por otro dispositivo para colgar, facilitando la adaptación a cada objeto a pesar

- Datos técnicos**
- Precisión de la medición: $\pm 0,3 \%$ del [Max]
 - Rango de tara: 20 % del [Max]



Modelo	Campo de medición [Max]	División [d]	Soporte de carga	1 Dimensiones			Opción
				Lmin	Lmax	Ø	Cert. de calibración de fábrica
SAUTER	N	N		mm	mm	mm	KERN
289-100	1	0,01 0,05	Gancho	230	335	12,2	961-1610
289-102	5	0,05 0,5	Gancho	230	335	12,2	961-1610
289-104	10	0,1 0,5	Gancho	235	335	12,2	961-1610

Modelo	Campo de medición [Max]	División [d]	Soporte de carga	1 Dimensiones			Opción
				Lmin	Lmax	Ø	Cert. de calibración de fábrica
SAUTER	g	g		mm	mm	mm	KERN
287-100	10	0,1	Pinza	225	330	12,2	961-100
287-102	20	0,2	Pinza	225	330	12,2	961-100
287-104	50	0,5	Pinza	225	330	12,2	961-100
287-106	100	1	Pinza	225	330	12,2	961-100
287-108	500	5	Pinza	225	330	12,2	961-100
287-110	1000	10	Pinza	225	330	12,2	961-100