

# KERN HFA5T-3

Kompakte Kranwaage mit integrierter Anzeige, auch für Zugkraftmessungen verwendbar



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	5 t
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	2 kg
Linealidad:	4 kg
Peso recomendado para ajuste:	3000 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisión (el [Max]):	0,002
Reproducibilidad:	2 kg
Resolución:	2500
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb N

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,300 cm
Dígitos de bajo de pantalla:	2 mm

## Funciones

Función Data Hold:	si
--------------------	----

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

## Suministro energético

n/a:	CH EURO UK
------	------------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

## Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h
Tiempo de funcionamiento:	15 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-252

Certificado DAkkS:	963-132H
--------------------	----------

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de grãa

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	395 x 325 x 125 mm
n/a:	3496
Peso bruto:	4,550 kg
Peso neto:	3,950 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	90 x 61 x 255 mm
------------------------------	------------------