

KERN HFC 10T-3



Kompakte Kranwaage für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen oder beschränkten Platzverhältnissen, mit komfortablem Handterminal



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	10 t
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	5 kg
Linealidad:	10 kg
Peso recomendado para ajuste:	10000 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisión (el [Max]):	0,002
Reproducibilidad:	5 kg
Resolución:	2000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb N

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,300 cm
------------------------------	----------

Funciones

Función Data Hold:	si
Función Peak:	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

n/a:	CH EURO UK
------	------------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h
Tiempo de funcionamiento:	15 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-252

Certificado DAkkS: 963-133H

Categoría

Categoría: Balanzas
Product Group: Balanza de grãa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA): 505 x 405 x 120 mm
n/a: 3496
Peso bruto: 7,400 kg
Peso neto: 6 kg
Plazo de entrega: 24 h
Tipo de envío: Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA): 90 x 71,6 x 275 mm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxA): 88 x 64 x 256 mm