KERN **KFP 30V30M**

Plataforma: completamente de acero inoxidable



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Componente
Grupo de producto	Plataforma
Familia de productos	KFP-V30-IP67

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]	30 kg
Lectura [d]	2 g
Peso mínimo [Min]	200 g
Conexión de la célula de pesaje	6 conductores
Célula de pesaje OIML clase	C3
Célula de pesaje tipo de carga	acero inoxidable IP67 recubierto de silicona

Diseño

Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	400×300 mm
Dimensiones superficie de pesaje	400×300 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	400×300×111 mm
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Material plataforma	acero inoxidable
Material célula(s) de carga	acero inoxidable
Tornillos nivelantes ajustables	✓
Seguro de transporte - par de torsión	0,1 Nm
Longitud del cable	3 m
Longitud permitida del cable del indicador [Max]	3 m
Construcción de plataforma	Single-Cell
Células de carga - número	1

Funciones

Protección IP - célula de carga	IP67

Homologación

Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓
Intervalo de escala de verificación [e]	10 g

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	965-228
Número de artículo para calibración DAkkS	963-128

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	792×465×230 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	8 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	16,9 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761250161
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



FACTORY

