

# KERN KFP 150V30SM

Plataforma: completamente de acero inoxidable

**KERN**

## Categoría

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Marca                 | KERN         |
| Categoría de producto | Componente   |
| Grupo de producto     | Plataforma   |
| Familia de productos  | KFP-V30-IP67 |

## Sistema de medición

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Campo de pesaje [Max]           | 150 kg                                       |
| Lectura [d]                     | 10 g                                         |
| Peso mínimo [Min]               | 1 kg                                         |
| Conexión de la célula de pesaje | 6 conductores                                |
| Célula de pesaje OIML clase     | C3                                           |
| Célula de pesaje tipo de carga  | acero inoxidable IP67 recubierto de silicona |

## Diseño

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P)           | 400×300 mm       |
| Dimensiones superficie de pesaje                 | 400×300 mm       |
| Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)         | 400×300×111 mm   |
| Material plato de pesaje                         | acero inoxidable |
| Material plataforma                              | acero inoxidable |
| Material célula(s) de carga                      | acero inoxidable |
| Tornillos nivelantes ajustables                  | ✓                |
| Longitud del cable                               | 3 m              |
| Longitud permitida del cable del indicador [Max] | 20 m             |
| Construcción de plataforma                       | Single-Cell      |
| Células de carga - número                        | 1                |

## Funciones

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Protección IP - célula de carga | IP67 |
|---------------------------------|------|

## Homologación

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Evaluación de la conformidad posible de fábrica | ✓    |
| Intervalo de escala de verificación [e]         | 50 g |

## Servicios

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 965-229 |
| Número de artículo para calibración DAkkS                           | 963-129 |

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega                 | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 796×465×226 mm       |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 10 kg                |
| Peso bruto aprox.                | 12 kg                |
| Peso de envío                    | 16,7 kg              |

## Información sobre el producto

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| GTIN/Número EAN     | 4045761250017               |
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |

## Pictogramas

### STANDARD



### FACTORY

