

# KERN ALJ310-4A

Analysenwaagen-Serie mit hohen Wägebereichen, auch mit Eichzulassung [M]



## Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de conteo:	si
Función integrada de determinación de densidad:	si
Función Peak:	si
Función PRE-TARE:	si
Función standby:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

## Suministro energético

n/a:	CH EURO UK US
------	---------------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

## Suministro energético

Tensión de entrada:	country-dependent
---------------------	-------------------

## Servicio

Certificado DAkkS:	963-101
--------------------	---------

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza analítica

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	400 x 520 x 630 mm
Peso bruto:	10,700 kg
Peso neto:	6,500 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	310 g
Intervalo de estabilización:	4 s
Lectura [d]:	0,100 mg
Linealidad:	0,300 mg
n/a:	200 mg
Possibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa Ajuste con pesa interna (automático)
Rango de tara:	310 g
Reproducibilidad:	0,100 mg
Resolución:	3.100.000
Sistema de pesaje:	Compensación de fuerza
Tiempo de calentamiento:	8 h

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,700 cm
------------------------------	----------

## Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	0,500 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	5 mg
Referentiegewich:	si
Resolución de conteo:	620000

# KERN ALJ310-4A



Analysenwaagen-Serie mit hohen Wägebereichen, auch mit Eichzulassung [M]

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA): 210 x 340 x 330 mm

Dimensiones parabrisas (AxPxA): 190 x 195 x 225 mm

Dimensiones totales (AxPxA): 210 x 340 x 330 mm

Espacio de pesaje (AxPxA): 160 x 140 x 205 mm

Material carcasa: Plástico

Material de plato de pesaje: acero inoxidable

Nivel de burbuja: si

Pies de tornillos girante: si

Superficie de pesaje (d): 80