

interruptor diferencial, 4 polos, Tipo B+, con retardo breve, Entrada:  
40 A, 30 mA, Un AC: 400 V



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Interruptor diferencial
Tipo de producto	Con retardo breve
Datos técnicos generales	
Número de polos	4
Tamaño para aparatos modulares / según DIN 43880	1
Protección de contacto directo contra descarga eléctrica	A prueba de contacto involuntario con los dedos y el dorso de la mano
interruptor automático / tipo básico	5SM3
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	10 000
Función de maniobra / retardo breve	Sí
Categoría de sobretensión	III
La tensión de alimentación	
Corriente / con AC / valor asignado	40 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensión de alimentación / con AC / valor asignado</li> </ul>	400 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensión de alimentación / para equipo de prueba / mín.</li> </ul>	195 V

• valor asignado	50 Hz
<b>Clase de protección</b>	
Grado de protección IP	IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados
<b>Capacidad de conmutación</b>	
Poder de corte, corriente / según IEC 61008-1 / valor asignado	0,8 kA
<b>Disipación</b>	
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	1,1 W
<b>Electricidad</b>	
Corriente diferencial de disparo / valor asignado	30 mA
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	40 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 45 grad. C	40 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 50 grad. C	37,6 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 55 grad. C	35,2 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 60 grad. C	32,8 A
• Corriente asignada $I_n$ /IEC, DIN/VDE/con 65 Cel	30,4 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 70 grad. C	28 A
Tipo de corriente de defecto	B+
Valor $I^2t$ /admisible	70 000 A <sup>2</sup> ·s
Resistencia a corriente de choque / valor asignado	3 kA
Frecuencia de empleo	50/60Hz
<b>Detalles del producto</b>	
Propiedad del producto / sin silicona	Sí
Ampliación del producto / incorporable / dispositivos complementarios	Sí
<b>Conexiones</b>	
Sección de conductor conectable	
• monofilar	1,5 ... 25 mm <sup>2</sup>
• multifilar	1,5 ... 25 mm <sup>2</sup>
Par de apriete / con bornes de tornillo	2,5 ... 3 N·m
Posición / del cable de conexión a red	arriba o abajo (abajo también en estado desconectado para función SIGRES)
<b>Diseño Mecánico</b>	

Altura	90 mm
Anchura	72 mm
Profundidad	77 mm
Profundidad de montaje	70 mm
Número de módulos de anchura	4
Tipo de fijación	Perfil DIN (REG)
Posición de montaje	según las necesidades del usuario
Peso neto	568 g

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... +45 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante el almacenamiento</li> </ul>	-40 ... +75 °C

#### Certificados

Designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>según EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>según IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Con- formity</b>	<b>other</b>
---------------------------------	--	--------------



[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

#### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SM3344-4KK14>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SM3344-4KK14>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SM3344-4KK14](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM3344-4KK14)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

