

SAUTER HMM-NP

Múltiples funcionalidades para aplicaciones complicadas

KERN



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Prueba de dureza
Grupo de producto	Durómetro Leeb
Familia de productos	HMM

Sistema de medición

Rango de medición [Min] (HLx)	170
Rango de medición [Max] (HLx)	960
Lectura dureza [d] (HLx)	1
Objeto de ensayo espesor [Min]	3 mm
Escalas de dureza	HLD
Objeto de ensayo peso mínimo [Min]	2 kg
Durómetro Leeb tipo de sensor	D

Unidades de medición

	HL
	HV
	HB
	HRB
	HRC
	MPa
Tolerancia (% de [Max])	1%
Sonda de medición longitud	14,6 cm
Sonda de medición diámetro	2 cm

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
------------------	-----

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	30×80×150 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	30×80×150 mm
Material de carcasa	plástico
Escala - Tipo de pantalla	Digital

Funciones

Posibilidad de medición en 360°	✓
Función de memoria	✓
Memoria - número de resultados	9
Memoria - número de (denominación de) muestras	1
Función estadística	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	3 min

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	3×1.5 V AAA
Batería capacidad	1.200 mAh
Batería tensión	4,5 V
Número de células de la batería	3
Batería - Peso individual	67,8 g
Batería - Peso total en el artículo	203,4 g
Batería - Estructura/forma	Células individuales
Capacidad de la batería (Wh)	1,8 Wh
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-131
--	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	450×340×170 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	4,8 kg
Peso de envío	5,2 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761207585
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

SAUTER HMM-NP



Multiples funcionalidades para aplicaciones complicados

Pictogramas

STANDARD



OPTION

ISO