

SAUTER SU 130

Sonómetro versátil

KERN



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Medio ambiente/ Seguridad laboral
Grupo de producto	Sonómetro
Familia de productos	SU

Sistema de medición

Sonómetro clase	—
Micrófono sensibilidad	30 mV/Pa
Gama de frecuencias [Max]	12,5 kHz
Nivel sonoro [Min] (db)	30 dB
Nivel sonoro [Max] (db)	130 dB
Gama de frecuencias [Min]	20 Hz
Nivel sonoro modo de medición	Lp Leq Ln
Nivel sonoro modo de registro	A C F
Unidades de medición	dB
Tolerancia (% de [Max])	3%
Memoria interna de datos: Número de valores individuales	30
Lectura sonido [d] (dB)	0,1 dB

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	223×62×25 mm
Dimensiones del aparato (A×P×A)	236×63×26 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	236×63×40 mm
Material de carcasa	plástico

Funciones

Función de valor límite	✓
Señal analógica	✓
Función Hold	✓
Función Peak	✓
Función de memoria	✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	4×1.5 V AAA
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Batería capacidad	1.200 mAh
Batería tensión	6 V
Número de células de la batería	4
Batería – Peso individual	90,4 g
Batería – Peso total en el artículo	361,6 g
Batería – Estructura/forma	Células individuales
Capacidad de la batería (Wh)	1,8 Wh
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-281
--	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	260×218×73 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envío	0,8 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761139619
-----------------	---------------

SAUTER SU 130

KERN

Sonómetro versátil

Clasificación REACH

ninguna sustancia
prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

