



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Durómetro Shore profesional

Características

- Para la determinación de la dureza en plásticos, mediante medición de penetración
- Especialmente recomendado para mediciones internas comparativas. Las calibraciones conforme a una norma, por ejemplo, según DIN 48-4, a menudo no resultan posibles debido a los estrechos márgenes de tolerancia de la norma
- Shore A: Goma, elastómero, neopreno, silicona, vinilo, plásticos blandos, fieltro, cuero y materiales similares
- Shore 0: Espuma, esponjas
- Shore D: Plásticos, resina artificial, resopal, epóxido, plexiglás etc.
- Montaje sobre los puestos de pruebas TI-ACL (para Shore A y 0), TI-DL (para Shore D) para mejorar el resultado de medición
- Gran pantalla con retroiluminación
- Seleccionable: Función de apagado automático o funcionamiento continuo, indicación del estado de carga de las pilas
- **1** Suministro en un sólido maletín de transporte

Datos técnicos

- Tolerancia: 1 % del [Max]
- Espesor de material de la muestra de un mín. de 6 mm
- Transferencia mediante RS-232 al PC, p. ej. Microsoft Excel®
- Uso con pilas, pilas de serie (2×1.5 V AAA)
- Dimensiones totales A×P×A 125×70×27 mm
- Peso neto aprox. 0,20 kg

ESTÁNDAR



OPCIÓN



Modelo	Escalas de dureza	Campo de medición	Lectura
SAUTER		[Max]	[d]
HDA 100-1	Shore A	100 HA	0,1 HA
HDO 100-1*	Shore 0	100 H0	0,1 H0
HDD 100-1	Shore D	100 HD	0,1 HD

1 * HASTA FIN DE EXISTENCIAS