



BOBINA DE CONMUTACION PARA CONVERTIDOR;
 FASES:3; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):224 /50; I
 LN (A):201,6; UK(%):4; LN(MH):0,0955; TA/ISOKL:40
 /H; IP00; CONEXION:CONEXION PLANA; EN 61558-2-
 20 >REACTANCIA<

Figura similar

Datos técnicos generales:

Designación del producto		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
Número de fases		3
Tipo de corriente		AC
Tensión de empleo valor asignado	V	400
Frecuencia de empleo valor asignado	Hz	50
Corriente		
• con AC		
— valor asignado	A	201,6
— máx.	A	224
• con DC valor asignado	A	274,5
Corriente de pico	A	280
Inductancia valor asignado	H	0,000095
caída relativa de tensión inductiva con valor asignado de intensidad, tensión y frecuencia	%	4
Pérdidas [W] del devanado	W	174
Pérdidas [W] del núcleo de hierro	W	75

Datos mecánicos:

Tipo de conexión eléctrica para circuito principal		conexión plana
Anchura	m	0,27
Altura	m	0,248
Profundidad	m	0,187

Condiciones ambiente:

Clase térmica según IEC 60085		H
Temperatura ambiente valor asignado	°C	40
Grado de protección IP		IP00

Certificados/ Homologaciones:

General Product Approval	other
--------------------------	-------

[Confirmation](#)



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU2722-5BA00-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/4EU2722-5BA00-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU2722-5BA00-0AA0&lang=en

Última modificación:

13/09/2019