



REACTANCIA DE RED PARA FU; FASES:3;
 UN1(V):480; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):280 /60; I LN
 (A):252; UK(%):2; LN(MH):0,0503; TA/ISOKL:40 /H;
 IP00; CONEXION:CONEXION PLANA; EN 61558-2-20
 >UL/CSA-RECOGNIZED< >REACTANCIA<

Figura similar

Datos técnicos generales:

Designación del producto		Netz-drossel f. FU
Número de fases		3
Tipo de corriente		AC
Tensión de empleo valor asignado	V	400, 480
Frecuencia de empleo valor asignado	Hz	50 ... 60
Corriente		
• con AC		
— valor asignado	A	252
— máx.	A	280
Inductancia valor asignado	H	0,00005
caída relativa de tensión inductiva con valor asignado de intensidad, tensión y frecuencia	%	2
Pérdidas [W] del devanado	W	172
Pérdidas [W] del núcleo de hierro	W	67

Datos mecánicos:

Tipo de conexión eléctrica para circuito principal		conexión plana
--	--	----------------

Anchura	m	0,27
Altura	m	0,248
Profundidad	m	0,208

Condiciones ambiente:

Clase térmica según IEC 60085		H
Temperatura ambiente valor asignado	°C	40
Grado de protección IP		IP00

Certificados/ Homologaciones:

General Product Approval	other
--------------------------	-------

[Confirmation](#)



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU2752-0UB00-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/4EU2752-0UB00-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU2752-0UB00-0AA0&lang=en

Última modificación:

13/09/2019