



Interrupor automático 3VA2 IEC Frame 630 Clase de poder de corte M Icu=55kA @ 415V 3 polos, protección de motor ETU350M, LSI, In=500 A protección de sobrecarga Ir=200 A...500 A protección de cortocircuito I_{sd}=3...15 x I_r, I_i=15 x I_n conexión plana con tornillos disparador de mínima tensión (UVR) 24V DC 2 interruptores auxiliares HQ 1 bloque de señalización de disparado HQ 1 bloque de señalización del disparador de protección

La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Interrupor automático de caja moldeada
Tipo de producto	Protección de motores
Tipo de disparador de sobreintensidad	ETU350M
Función de protección del disparador de sobreintensidad	LSI
Número de polos	3
Tipo de disparador auxiliar	Disparador de mínima tensión (UVR)
Tipo de interruptor auxiliar	2 bl. contactos aux. + 1 contacto de señaliz. de disparo+ 1 contacto de señaliz. de disparo protección HQ

Datos técnicos generales	
Tensión de aislamiento asignada U _i	800 V
Tensión de servicio asignada máx. U _e con AC	690 V
Potencia de empleo / con AC-3 / con 400 V	200 W
Pérdidas [W] / máx.	101,5 W
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	33 W
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	15 000

Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / con AC-1 / con 380/415 V / con 50/60 Hz	4 000
Propiedad del producto / para neutro / ampliable/reequipable / protección de cortocircuito y sobrecarga	No
Tipo de la vigilancia de defectos a tierra	Sin
Función del producto • Función de comunicación • detección de pérdida de fase • otras funciones de medición	No Sí No
Peso neto	4,3 kg

Electricidad

Corriente permanente / valor asignado / máx.	630 A
Corriente permanente asignada Iu	500 A
Intensidad de empleo • con 40 °C • con 45 °C • con 50 °C • con 55 °C • con 60 °C • con 65 °C • con 70 °C	500 A 500 A 500 A 495 A 490 A 485 A 480 A

Capacidad de conmutación IEC 60947

Clase de poder de corte del interruptor automático	M
Poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu) • con 240 V • con 415 V • con 440 V • con 500 V • con 690 V	85 kA 55 kA 55 kA 36 kA 10 kA
Poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics) • con 240 V • con 415 V • con 440 V • con 500 V • con 690 V	85 kA 55 kA 55 kA 36 kA 10 kA
Poder de cierre corriente de cortocircuito (Icm) • con 240 V • con 415 V • con 440 V • con 500 V	187 kA 121 kA 121 kA 75,6 kA

• con 690 V

17 kA

Parámetros ajustables

Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente / Valor inicial	200 A
Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente / valor final	500 A
Clase de disparo / del disparador L / con característica I _{2t} / Valor inicial	4
Clase de disparo / del disparador L / con característica I _{2t} / valor final	15
Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de cortocircuitos ajustado a reaccionar con breve retardo / Valor inicial	1 500 A
Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de cortocircuitos ajustado a reaccionar con breve retardo / valor final	7 500 A
Rango de ajuste/función de sobrecarga L/tiempo de retardo t _R /curva característica I ² t/memoria conectable	No
Retardo ajustable / del disparador S / con característica estándar / Valor inicial	0,03 s
Retardo ajustable / del disparador S / con característica estándar / valor final	0,03 s
Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador instantáneo de cortocircuito / Valor inicial	7 500 A
Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador instantáneo de cortocircuito / valor final	7 500 A

Diseño Mecánico

Altura	248 mm
Anchura	138 mm
Profundidad	110 mm

Conexiones

Disposición de la conexión eléctrica / para circuito principal	conexión frontal
Tipo de conexión eléctrica / para circuito principal	Conexión plana con tornillos

Circuito auxiliar

Componente del producto	
• disparador de mínima tensión	Sí
• disparador de tensión	No
• disparador de mínima tensión con contacto en avance	No
• Señalizador de disparo	Sí

Número de contactos conmutados / para contactos auxiliares	4
Accesorios	
Ampliación del producto / opcional / accionamiento del motor	Sí
Referencia del fabricante	
• del cuerpo de interruptor incluido en el suministro	3VA2450-5MN32-0AA0
• de los bloques del contactos aux./de alarma integrados	3VA9988-0AA12
• de los bloques del contactos aux./de alarma integrados	3VA9988-0AB12
• de los bloques del contactos aux./de alarma integrados	3VA9988-0AB22
• del disparador auxiliar integrado	3VA9608-0BB11
Condiciones ambientales	
Grado de protección IP / frontal	IP40
Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento / mín.	-25 °C
• durante el funcionamiento / máx.	70 °C
• durante el almacenamiento / mín.	-40 °C
• durante el almacenamiento / máx.	80 °C
Certificados	
Designaciones de referencia / según IEC 81346-2:2009	Q

General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity
 CCC	 VDE	 EAC	 RCM
Miscellaneous		 EG-Konf.	

Test Certificates	Shipping Approval	other
Miscellaneous	Special Test Certificate	Confirmation
	 LRS	Manufacturer Declaration
	CCS / China Classification Society	

other
Miscellaneous

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA2450-5MN32-0BL0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA2450-5MN32-0BL0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2450-5MN32-0BL0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Última modificación:

13/09/2019