



Abbildung ähnlich

## Datenblatt für Bremswiderstand

Artikel-Nr. : 6SE6400-4BD16-5CA0

Kunden-Auftrags-Nr. :  
 Siemens-Auftrags-Nr. :  
 Angebots-Nr. :  
 Bemerkung :

Item-Nr. :  
 Komm.-Nr. :  
 Projekt :

### Bemessungsdaten

Bemessungsleistung $P_{DB}$	0,65 kW
Bemessungsleistung, max.	13 kW

### Allgemeine technische Daten

Widerstand	56 $\Omega$
Zwischenkreisspannung, max.	900 V

### Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	3,8 kg (8,38 lb)
Maße	
Breite	185 mm (7,28 in)
Höhe	285 mm (11,22 in)
Tiefe	150 mm (5,91 in)

### Anschlüsse

#### Leistungsanschluss

Ausführung	Pigtail
Leitungslänge	0,91 m (2,99 ft)

#### PE-Anschluss

Ausführung	Pigtail
Ausführung am Gehäuse	Stehbolzen M5

### Thermoschalter

Ausführung	Öffner
Eingangsstrom, max.	2,5 A
Anschlussquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)