

SETRON, fusible-interruptor-seccionador 3NP1, 3 polos, NH3, 630 A, para Sistema de embarrado Rittal 60mm, conexión plana, control de fusibles: electrónico EFM10, plano de cubierta 32/70 mm



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Interruptor-seccionador fusible 3NP1
Tipo de producto	Nivel de cubierta 32/70 mm
Tipo de barra colectora	Espesor barra colectora 5 ó 10 mm
Tipo de control de fusibles	electrónico EFM10
Tipo de elemento de accionamiento	Asa de la tapa
Tipo de interruptor / en línea	No
Tipo de accionamiento de conmutación / accionamiento del motor	No

Datos técnicos generales	
Número de polos	3
Diseño del equipo	para sistema de embarrado Rittal 60 mm
Tamaño de barretas seccionadoras	3 y 2
Tamaño del cartucho fusible	NH2, NH3
Corriente permanente / con 35 °C / valor asignado	630 A
Intensidad de paso / con interruptor cerrado / máxima admisible	60 kA
Valor de paso I**2t, máx. / 500 V	5 400 000 A ² ·s

Factor de potencia	
• con AC-22 B	0,65
• con AC-23 B	0,35
• con carga capacitiva	-0,25
interruptor automático / tipo básico	3NP11
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	1 000
Sistema de fusibles	fusible NH
Grado de contaminación	2

Voltaje

Tensión de aislamiento	
• valor asignado	690 V
• con grado de contaminación 3 / valor asignado	690 V
• con grado de ensuciamiento 2 / valor asignado	1 000 V
Factor de potencia / con AC-21 B	0,95
Resistencia a tensión de choque / valor asignado	8 kV
Corriente / con AC / valor asignado	630 A
Tensión de empleo	
• con AC / valor asignado / mín.	230 V
• con AC / valor asignado / máx.	690 V

Clase de protección

Grado de protección IP	
• con interruptor cerrado / con tapa o cubierta de terminal de cable	IP40
• con interruptor cerrado / sin tapa o cubierta de terminal de cable	IP30
• frontal	IP40
• Abierta	IP20

Disipación

Pérdidas [W]	
• con intensidad térmica asignada convencional / sin fusible / por polo	30 W
• con intensidad térmica asignada convencional / sin fusible / por equipo	90 W
• con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	78 W
• del fusible / por fusible / máx.	48 W

Electricidad

Intensidad de empleo	
• con AC-23 B / con 690 V / valor asignado	200 A
• con AC-23 B / con 500 V / valor asignado	500 A
• con AC-23 B / con 400 V / valor asignado	630 A

• con AC-23 B / con 240 V / valor asignado	630 A
• con AC-22 B / con 690 V / valor asignado	500 A
• con AC-22 B / con 500 V / valor asignado	630 A
• con AC-22 B / con 400 V / valor asignado	630 A
• con AC-22 B / con 240 V / valor asignado	630 A
• con AC-21 B / con 690 V / valor asignado	630 A
• con AC-21 B / con 500 V / valor asignado	630 A
• con AC-21 B / con 400 V / valor asignado	630 A
• con AC-21 B / con 240 V / valor asignado	630 A
Corriente permanente	
• valor asignado	630 A
• con 40 °C / valor asignado	610 A
• con 45 °C / valor asignado	575 A
• con 50 °C / valor asignado	555 A
• con 55 °C / valor asignado	530 A
Intensidad de paso / con conexión rápida / máxima admisible	50 kA
Corriente en estado de conducción / I_c / máxima permitida	
• 400 V	60 000 A
• 500 V	60 000 A
Valor de paso I²t, máx. / 400 V	4 340 000 A ² ·s

Circuito principal

Intensidad de empleo / con carga capacitiva	
• con 400 V / máx.	72 A
• con 500 V / máx.	55 A

Circuito auxiliar

Número de contactos conmutados / para contactos auxiliares	0
Número de contactos NC / para contactos auxiliares	0
Número de contactos NA / para contactos auxiliares	0

Idoneidad

Aptitud para uso	
• interruptor principal	No
• interruptor seccionador	Sí
• Pulsador de paro de emergencia	No
• Interruptor de seguridad	Sí
• Interruptor para mantenimiento/repación	Sí

Detalles del producto

Equipamiento del producto / enclavamiento	Sí
Componente del producto	

• Señalizador de disparo	Sí
• monitoreo de pérdida de fase	No
• disparador de mínima tensión	No
• disparador de mínima tensión con contacto en avance	No
Propiedad del producto / precintable	Sí
Ampliación del producto	
• interruptor auxiliar	Sí
• opcional	
— posibilidad de cierre	Sí
— accionamiento del motor	No
— monitoreo de pérdida de fase	Sí
— disparador de tensión	No
— Vigilancia de la protección contra sobretensión	Sí

Función del producto

Función del producto	
• control de fusibles	Sí
• Vigilancia de la protección contra sobretensión	No

Cortocircuito

• corriente de cortocircuito condicional (I _q) / valor asignado	50 kA
• Corriente de cortocircuito condicional (I _q) / con AC / con 240 V / con conexión rápida / valor asignado	50 kA
• corriente de cortocircuito condicional (I _q) / con AC / con 500 V / con conexión rápida / valor asignado	50 kA
• corriente de cortocircuito condicional (I _q) / con AC / con 690 V / con conexión rápida / valor asignado	50 kA
• Corriente de cortocircuito condicional (I _q) / con interruptor cerrado / con AC / con 240 V / valor asignado	100 kA
• corriente de cortocircuito condicional (I _q) / con interruptor cerrado / con AC / con 500 V / valor asignado	100 kA
• corriente de cortocircuito condicional (I _q) / con interruptor cerrado / con AC / con 690 V / valor asignado	100 kA

Conexiones

Disposición de la conexión eléctrica / para circuito principal	otros
--	-------

Sección de conductor conectable / para contactos principales	
<ul style="list-style-type: none"> • monofilar o multifilar 	120 ... 300 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • multifilar 	120 ... 300 mm ²
Par de apriete / con bornes de tornillo	10 ... 12 N·m
Tipo de sistema de conexión	Conexión plana
Tipo de conexión eléctrica / para circuito principal	bornes para barra

Diseño Mecánico

Altura	306 mm
Anchura	249,4 mm
Anchura	
<ul style="list-style-type: none"> • de la barra colectora 	12 ... 30 mm
Profundidad	192,7 mm
Tipo de fijación	Embarrado
Tipo de fijación	
<ul style="list-style-type: none"> • montaje en base 	No
<ul style="list-style-type: none"> • montaje frontal 	No
<ul style="list-style-type: none"> • montaje frontal con fijación de 4 orificios 	No
<ul style="list-style-type: none"> • montaje frontal con fijación central 	No
<ul style="list-style-type: none"> • montaje sobre perfil 	Sí
Posición de montaje	horizontal/vertical
Distancia entre centros de barras	60 mm
Peso neto	6,98 kg
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento 	-25 ... +55 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento 	-50 ... +80 °C

Certificados

Designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> • según EN 61346-2 	Q
<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 81346-2:2009 	Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NP1163-1JC12>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NP1163-1JC12>







